


超硬

CSCRS

切削条件表

P134

超硬チャッキングリーマ Carbide Straight Shank Chucking Reamer



公差 (Tolerance)	D										d			
	0.01トビ Increment 0.01	+0.005 0	0.005トビ Increment 0.005	+0.003 0	1~3	+0.006 +0.002	3.1~6	+0.009 +0.004	6.1~10	+0.012 +0.006	10.1~18	+0.015 +0.007	18.5~	+0.017 +0.008

右刃ストレート 食付角度45° K10 φ6.09までソリッド
 Straight Flute Chamfer Angle 45° Micro Grain Carbide (K10) ※Carbide Solid for up to φ6.09

直径 (ΦD)	食付長 (T)	刃長 (ℓ1)	首長 (ℓ2)	全長 (L)	シャンク径 (Φd)	刃数 (N)	センタ
Dia.	Chamfer Length	Length of Flutes	Neck Length	Overall Length	Shank Dia.	Number of Flutes	Center
1	0.2	15	-	60	1	4	60° 凸
1.1	0.2	15	-	60	1	4	60° 凸
1.2	0.2	15	-	60	1.1	4	60° 凸
1.3	0.2	15	-	60	1.2	4	60° 凸
1.4	0.2	15	-	60	1.4	4	60° 凸
1.5	0.3	18	-	70	1.4	4	60° 凸
1.6	0.3	18	-	70	1.4	4	60° 凸
1.7	0.3	20	-	80	1.5	4	60° 凸
1.8	0.3	20	-	80	1.6	4	60° 凸
1.9	0.3	20	-	80	1.6	4	60° 凸
2	0.5	20	-	80	2	4	60° 凸
2.1	0.5	25	-	90	2	4	60° 凸
2.2	0.5	25	-	90	2	4	60° 凸
2.3	0.5	25	-	90	2	4	60° 凸
2.4	0.5	25	-	90	2	4	60° 凸
2.5	0.5	25	-	90	2.2	4	60° 凸
2.6	0.5	30	-	110	2.5	4	60° 凸
2.7	0.5	30	-	110	2.5	4	60° 凸
2.8	0.5	30	-	110	2.5	4	60° 凸
2.9	0.5	30	-	110	2.5	4	60° 凸
3	0.5	30	-	110	3	4	60° 凹
3.1	0.5	30	-	110	3	4	60° 凹
3.2	0.5	30	-	110	3	4	60° 凹
3.3	0.5	30	-	110	3	4	60° 凹
3.4	0.5	30	-	110	3	4	60° 凹
3.5	0.5	30	-	110	3	4	60° 凹
3.6	0.5	30	-	110	3	4	60° 凹
3.7	0.5	30	-	110	3	4	60° 凹
3.8	0.5	30	-	110	3	4	60° 凹
3.9	0.5	30	-	110	3	4	60° 凹
4	0.5	30	-	110	4	4	60° 凹
4.1	0.5	30	-	120	4	4	60° 凹
4.2	0.5	30	-	120	4	4	60° 凹
4.3	0.5	30	-	120	4	4	60° 凹
4.4	0.5	30	-	120	4	4	60° 凹
4.5	0.5	30	-	120	4	4	60° 凹
4.6	0.5	30	-	120	4	4	60° 凹
4.7	0.5	30	-	120	4	4	60° 凹
4.8	0.5	30	-	120	4	4	60° 凹
4.9	0.5	30	-	120	4	4	60° 凹
5	0.5	30	-	120	4	4	60° 凹
5.1	0.8	30	-	120	4	4	60° 凹
5.2	0.8	30	-	120	4	4	60° 凹
5.3	0.8	30	-	120	4	4	60° 凹
5.4	0.8	30	-	120	4	4	60° 凹
5.5	0.8	30	-	120	4	4	60° 凹

直径 (ΦD)	食付長 (T)	刃長 (ℓ1)	首長 (ℓ2)	全長 (L)	シャンク径 (Φd)	刃数 (N)	センタ
Dia.	Chamfer Length	Length of Flutes	Neck Length	Overall Length	Shank Dia.	Number of Flutes	Center
5.6	0.8	30	-	130	5	4	60° 凹
5.7	0.8	30	-	130	5	4	60° 凹
5.8	0.8	30	-	130	5	4	60° 凹
5.9	0.8	30	-	130	5	4	60° 凹
6	0.8	30	-	130	6	4	60° 凹
6.1	0.8	35	10	130	6	4	60° 凹
6.2	0.8	35	10	130	6	4	60° 凹
6.3	0.8	35	10	130	6	4	60° 凹
6.4	0.8	35	10	130	6	4	60° 凹
6.5	0.8	35	10	130	6	4	60° 凹
6.6	0.8	35	10	140	6	4	60° 凹
6.7	0.8	35	10	140	6	4	60° 凹
6.8	0.8	35	10	140	6	4	60° 凹
6.9	0.8	35	10	140	6	4	60° 凹
7	0.8	35	10	140	6	4	60° 凹
7.1	0.8	35	10	140	6	4	60° 凹
7.2	0.8	35	10	140	6	4	60° 凹
7.3	0.8	35	10	140	6	4	60° 凹
7.4	0.8	35	10	140	6	4	60° 凹
7.5	0.8	35	10	140	6	4	60° 凹
7.6	0.8	40	10	150	6	4	60° 凹
7.7	0.8	40	10	150	6	4	60° 凹
7.8	0.8	40	10	150	6	4	60° 凹
7.9	0.8	40	10	150	6	4	60° 凹
8	0.8	40	10	150	8	4	60° 凹
8.1	0.8	40	10	150	8	4	60° 凹
8.2	0.8	40	10	150	8	4	60° 凹
8.3	0.8	40	10	150	8	4	60° 凹
8.4	0.8	40	10	150	8	4	60° 凹
8.5	0.8	40	10	150	8	4	60° 凹
8.6	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
8.7	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
8.8	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
8.9	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
9	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
9.1	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
9.2	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
9.3	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
9.4	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
9.5	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
9.6	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
9.7	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
9.8	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
9.9	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
10	0.8	40	10	160	8	4	60° 凹
10.1	1	40	10	160	8	4	60° 凹