

ステンレス継手

エルボ〔ステンレス〕



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	価格	税込価格 (10%)
EA469AC-1A	6	1/8"	380円	418円
EA469AC-2A	8	1/4"	380円	418円
EA469AC-3A	10	3/8"	380円	418円
EA469AC-4A	15	1/2"	410円	451円
EA469AC-6A	20	3/4"	600円	660円
EA469AC-10A	25	1"	850円	935円
EA469AC-12A	32	1 1/4"	1,310円	1,441円
EA469AC-15A	40	1 1/2"	1,530円	1,683円
EA469AC-20A	50	2"	2,280円	2,508円

異径エルボ〔ステンレス〕



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc×Rc)	価格	税込価格 (10%)
EA469AD-3A	10×8	3/8"×1/4"	510円	561円
EA469AD-4AA	15×8	1/2"×1/4"	560円	616円
EA469AD-4B	15×10	1/2"×3/8"	560円	616円
EA469AD-6AA	20×10	3/4"×3/8"	1,030円	1,133円
EA469AD-6B	20×15	3/4"×1/2"	870円	957円
EA469AD-10AA	25×15	1"×1/2"	1,200円	1,320円
EA469AD-10B	25×20	1"×3/4"	1,200円	1,320円
EA469AD-12A	32×25	1 1/4"×1"	1,770円	1,947円
EA469AD-15A	40×32	1 1/2"×1 1/4"	2,180円	2,398円
EA469AD-20A	50×40	2"×1 1/2"	3,130円	3,443円

45°エルボ〔ステンレス〕



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	価格	税込価格 (10%)
EA469AN-1A	6	1/8"	590円	649円
EA469AN-2A	8	1/4"	590円	649円
EA469AN-3A	10	3/8"	590円	649円
EA469AN-4A	15	1/2"	680円	748円
EA469AN-6A	20	3/4"	1,020円	1,122円
EA469AN-10A	25	1"	1,410円	1,551円
EA469AN-12A	32	1 1/4"	2,190円	2,409円
EA469AN-15A	40	1 1/2"	2,340円	2,574円
EA469AN-20A	50	2"	3,380円	3,718円

ストリートエルボ〔ステンレス〕



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc×R)	価格	税込価格 (10%)
EA469AP-1A	6	1/8"×1/8"	580円	638円
EA469AP-2A	8	1/4"×1/4"	580円	638円
EA469AP-3A	10	3/8"×3/8"	600円	660円
EA469AP-4A	15	1/2"×1/2"	810円	891円
EA469AP-6A	20	3/4"×3/4"	1,030円	1,133円
EA469AP-10A	25	1"×1"	1,390円	1,529円
EA469AP-12A	32	1 1/4"×1 1/4"	2,010円	2,211円
EA469AP-15A	40	1 1/2"×1 1/2"	2,530円	2,783円
EA469AP-20A	50	2"×2"	4,440円	4,884円

ユニオン〔ステンレス〕



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.3MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc×R)	対辺 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AG-1A	6	1/8"	25	34	1,190円	1,309円
EA469AG-2A	8	1/4"	31	34	1,190円	1,309円
EA469AG-3A	10	3/8"	37	38	1,030円	1,133円
EA469AG-4A	15	1/2"	42	41	1,170円	1,287円
EA469AG-6A	20	3/4"	49	49	1,520円	1,672円
EA469AG-10A	25	1"	59	51.5	2,000円	2,200円
EA469AG-12A	32	1 1/4"	69	55	2,570円	2,827円
EA469AG-15A	40	1 1/2"	78	60	3,220円	3,542円
EA469AG-20A	50	2"	92.5	65	4,520円	4,972円

ユニオン〔ステンレス〕



- 材質…SCS13
- オーリング材質…FKM

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	対辺 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AG-104	15	1/2"	40	41	1,300円	1,430円
EA469AG-106	20	3/4"	48	49	1,960円	2,156円
EA469AG-110	25	1"	58	53.5	2,090円	2,299円
EA469AG-112	32	1 1/4"	67	55.5	3,230円	3,553円
EA469AG-114	40	1 1/2"	76	60	3,360円	3,696円
EA469AG-120	50	2"	90	65	4,640円	5,104円

●最高圧力…1.75MPa(エアは1.0MPa)
●油・蒸気・エアの配管に最適なオーリング式ユニオン

〔ユニオン式〕フレキシブルチューブ〔ステンレス〕



品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	対辺 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469E-3	10	3/8"	37	300	2,990円	3,289円
EA469E-4	15	1/2"	42	300	2,990円	3,289円
EA469E-6	20	3/4"	49	300	3,740円	4,114円
EA469E-10	25	1"	59	300	4,770円	5,247円
EA469E-12	32	1 1/4"	69	300	6,170円	6,787円
EA469E-14	40	1 1/2"	78	300	7,660円	8,426円
EA469E-20	50	2"	93	300	10,300円	11,330円
EA469EA-3	10	3/8"	37	400	3,460円	3,806円
EA469EA-4	15	1/2"	42	400	3,460円	3,806円
EA469EA-6	20	3/4"	49	400	4,490円	4,939円
EA469EA-10	25	1"	59	400	5,510円	6,061円
EA469EA-12	32	1 1/4"	69	400	7,100円	7,810円
EA469EA-14	40	1 1/2"	78	400	8,780円	9,658円
EA469EA-20	50	2"	93	400	12,550円	13,805円
EA469EB-3	10	3/8"	37	500	3,550円	3,905円
EA469EB-4	15	1/2"	42	500	3,550円	3,905円
EA469EB-6	20	3/4"	49	500	4,670円	5,137円
EA469EB-10	25	1"	59	500	5,700円	6,270円
EA469EB-12	32	1 1/4"	69	500	7,380円	8,118円
EA469EB-14	40	1 1/2"	78	500	9,060円	9,966円
EA469EB-20	50	2"	93	500	12,900円	14,190円

●材質…チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB
●使用圧力…1.0MPa
★配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。

ブッシング〔ステンレス〕



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc×R)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AM-2A	6×8	1/8"×1/4"	17	210円	231円
EA469AM-3AA	6×10	1/8"×3/8"	18	210円	231円
EA469AM-3B	8×10	1/4"×3/8"	18	210円	231円
EA469AM-4AA	8×15	1/4"×1/2"	21	260円	286円
EA469AM-4B	10×15	3/8"×1/2"	21	260円	286円
EA469AM-6AA	10×20	3/8"×3/4"	24	380円	418円
EA469AM-6B	15×20	1/2"×3/4"	24	380円	418円
EA469AM-10AA	15×25	1/2"×1"	27	610円	671円
EA469AM-10B	20×25	3/4"×1"	27	610円	671円
EA469AM-12A	25×32	1"×1 1/4"	30	850円	935円
EA469AM-15A	32×40	1 1/4"×1 1/2"	32	1,090円	1,199円
EA469AM-20A	40×50	1 1/2"×2"	36	1,560円	1,716円

フレキシブルチューブ(ステンレス製)



品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (G)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469EG-15	25	1"	150	1,900円	2,090円
EA469EG-20	25	1"	200	2,100円	2,310円
EA469EG-25	25	1"	250	2,340円	2,574円
EA469EG-30	25	1"	300	2,580円	2,838円
EA469EG-35	25	1"	350	2,820円	3,102円
EA469EG-40	25	1"	400	3,020円	3,322円
EA469EG-45	25	1"	450	3,300円	3,630円
EA469EG-50	25	1"	500	3,500円	3,850円
EA469EG-60	25	1"	600	4,140円	4,554円
EA469EG-70	25	1"	700	5,030円	5,533円
EA469EG-80	25	1"	800	5,600円	6,160円
EA469EG-90	25	1"	900	6,200円	6,820円




品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (G)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469EG-100	25	1"	1,000	6,800円	7,480円

- 材質…本体:SUS316L
ナット:黄銅(メッキ付き)
- 使用圧力…0.75MPa
- 給湯・給水の固定配管に使用可能
- 付属品…パッキン2枚付

チューブの取付線において、軸方向に変位を与えることは禁物です。
▲注意 ブレード被覆のため不可です。裸(ブレードなし)の場合でも、チューブにバックリングが起これば使用できません。


キャップ〔ステンレス〕



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AJ-1A	6	1/8"	14.5	220円	242円
EA469AJ-2A	8	1/4"	17	220円	242円
EA469AJ-3A	10	3/8"	17.5	220円	242円
EA469AJ-4A	15	1/2"	21.5	300円	330円
EA469AJ-6A	20	3/4"	23	390円	429円
EA469AJ-10A	25	1"	27	510円	561円
EA469AJ-12A	32	1 1/4"	30	690円	759円
EA469AJ-15A	40	1 1/2"	30.5	810円	891円
EA469AJ-20A	50	2"	35	1,190円	1,309円

プラグ〔ステンレス〕



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (R)	対辺 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AL-1A	6	1/8"	7	16	160円	176円
EA469AL-2A	8	1/4"	9	19	160円	176円
EA469AL-3A	10	3/8"	11	21	170円	187円
EA469AL-4A	15	1/2"	14	25	260円	286円
EA469AL-6A	20	3/4"	17	27	360円	396円
EA469AL-10A	25	1"	19	31	460円	506円
EA469AL-12A	32	1 1/4"	23	34	590円	649円
EA469AL-15A	40	1 1/2"	26	36	700円	770円
EA469AL-20A	50	2"	32	41	1,020円	1,122円

ねじ込みフランジ〔ステンレス〕



- 材質…SUS304
- 最高圧力…1.35MPa
- クラス…10K
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	外径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AK-4A	15	1/2"	95	3,040円	3,344円
EA469AK-6A	20	3/4"	100	3,590円	3,949円
EA469AK-10A	25	1"	125	4,960円	5,456円
EA469AK-12A	32	1 1/4"	135	6,410円	7,051円
EA469AK-15A	40	1 1/2"	140	6,630円	7,293円
EA469AK-20A	50	2"	155	8,310円	9,141円

ステンレス継手仕様 (JIS B 2308を引用した製品)

使用流体	冷水水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)				
使用温度(℃)	-20~40	100	150	200	220
最高許容圧力	2.0MPa	1.65MPa	1.5MPa	1.4MPa	1.35MPa

SUS304とSCS13

ステンレスはニッケルを含むオーステナイト系とニッケルを含まないマルテンサイト系、フェライト系に分けられます。SUS304・SCS13もクロム18~20%、ニッケル8~10.5%の含有量で成分は同等ですが、加工により素材記号が異なります。SUSは延延ステンレス鋼板や棒材を、SCSはステンレス鋳物を指します。

ステンレス管と異種金属との組合せ判定 継手(ステンレス)×配管(各材質)

配管	継手	ステンレス鋼
ライニング鋼管	×	