



ミニミストノズル 外部混合型



▶ 特長

- 極少水量から比較的多い水量まで幅広い水量制御が可能。
- 小型軽量で狭い場所でも取付可能。
- 即乾性の微小粒子。
- シンプルな構造で目詰まりが少なく、分解掃除も簡単。
- 自吸式(サイフォン式)で噴霧が可能。

▶ 用途


- 花卉の栽培、水景、ガス冷却。
- 薬剤の散布、加湿等。

▶ 材質

- ステンレス鋼(標準 SUS303)
- 樹脂(PVC)

形状・寸法

● KSMME 型



重量 [g] 35

※材質が樹脂では形状が変わります。

● 御注文時のノズル型番の付け方例

K S M M E 04-10-13
 材質 型番
 S - ステンレス鋼
 P - 樹脂

● 標準型 型番表

型 式	型 番	液 体 の 最小通路径 [mm]	空気圧 [MPa]	空気量 [L/min(nor)]	下記水頭[m]における水量[mL / min]							噴射角度
					-0.8	-0.5	-0.3	0	0.3	0.5	1.0	
KSMME	04-10-13	0.4	0.1	11	—	—	12	18	22	26	32	18°
			0.2	17	8	16	20	24	28	31	38	
			0.3	23	15	21	24	29	33	36	42	
			0.4	29	20	25	29	34	37	40	46	
			0.5	34	23	28	32	37	41	44	50	
	07-12-18	0.7	0.1	29	—	20	32	50	65	76	100	18°
			0.2	44	22	43	56	72	86	98	121	
			0.3	58	45	65	75	92	107	118	138	
			0.4	73	60	80	94	110	124	134	152	
			0.5	87	71	94	106	122	134	142	160	
	10-15-20	1.0	0.1	28	—	14	50	88	126	148	196	18°
			0.2	42	9	55	82	122	160	180	225	
			0.3	56	40	86	111	155	190	210	254	
			0.4	70	67	108	135	180	215	234	274	
			0.5	84	82	130	158	200	232	250	292	