

LS-4LF ロングシャンクエンドミル 4 枚刃

SINCE 1935
F.K.D.®

LS-4LF 4-Flute Long Shank End Mills

○ 深穴用


材質=HSS-Co(SKH56)

刃数=4枚

リード角=右振り30°

刃径公差=0~+0.03

(センターカット)



○ 深彫り用・止まり穴に長いシャンク・センターカット

For deep cut and blind hole.

● 注文例=型番、刃径、数量 「LS-4LF 3」

型番	刃径(D)	刃長(l)	全長(L)	シャンク径(d)
LS-4LF	3	30	100	6
LS-4LF	3.5	30	100	6
LS-4LF	4	30	100	6
LS-4LF	4.5	30	100	6
LS-4LF	5	30	100	6
LS-4LF	5.5	30	100	6
LS-4LF	6	30	120	6
LS-4LF	6.5	30	120	6
LS-4LF	7	30	120	6
LS-4LF	7.5	35	120	6
LS-4LF	8	35	120	8
LS-4LF	8.5	40	120	8
LS-4LF	9	40	120	8
LS-4LF	9.5	40	150	8
LS-4LF	10	40	150	10
LS-4LF	10.5	45	150	10
LS-4LF	11	45	150	10
LS-4LF	11.5	45	150	10
LS-4LF	12	45	150	12
LS-4LF	12.5	50	150	12
LS-4LF	13	50	150	12
LS-4LF	13.5	50	150	12
LS-4LF	14	50	150	12
LS-4LF	14.5	55	180	12
LS-4LF	15	55	180	12
LS-4LF	15.5	55	180	12
LS-4LF	16	55	180	16

型番	刃径(D)	刃長(l)	全長(L)	シャンク径(d)
LS-4LF	16.5	60	180	16
LS-4LF	17	60	180	16
LS-4LF	17.5	60	180	16
LS-4LF	18	60	180	16
LS-4LF	18.5	65	200	16
LS-4LF	19	65	200	16
LS-4LF	19.5	65	200	16
LS-4LF	20	65	200	20
LS-4LF	21	70	200	20
LS-4LF	22	70	200	20
LS-4LF	23	75	250	20
LS-4LF	24	75	250	20
LS-4LF	25	80	250	25
LS-4LF	26	80	250	25
LS-4LF	27	85	250	25
LS-4LF	28	85	250	25
LS-4LF	29	100	250	25
LS-4LF	30	100	250	25
LS-4LF	32	100	300	32
LS-4LF	35	100	300	32
LS-4LF	38	100	300	32
LS-4LF	40	100	300	32
LS-4LF	45	120	300	42
LS-4LF	50	120	300	42

被削材	鋳鉄	炭素鋼	合金鋼	工具鋼	調質鋼	ステンレス	アルミ合金	銅合金	チタン合金	耐熱合金	樹脂
	FC.FCD	S50C	SCM	SKD	NAK	SUS304	Al	Cu	Ti6Al4V	インコネル	ABS
硬度	~350HB	~200HB	~250HB	~35HRC	~45HRC	~35HRC					ガラス繊維含まず
型番											
LS-4LF	○	○	○	○			○	○			○