

自重で落下する小物搬送に最適です。

バキュームピンセット仕様

●真空ポンプFV-10と真空ピンセットC002/F002のセットにより構成されます。

オプションで
ピンセットホルダー
[コード:671]
も用意されています

電磁駆動ダイヤフラムの利用により
コンパクトでメンテナンスフリーを
実現するポディー

ポンプ

バキュームピンセットは、ホビーから産業用まで幅広い市場で利用されています。

●電磁駆動ダイヤフラムを採用することで、運転音が静かなうえメンテナンスフリーを実現しました。

コード	FV-10-110
名称	真空ポンプFV-10(チューブ付)
定格電圧	AC-100V
消費電力	5.0W以下
吸引圧	-3~-14kPa(無段階調整)
流量(注1)	2.8ℓ/min(無負荷時)
サイズ	長さ155×幅72×高さ54 (mm)
質量	600g
耐久時間	9000時間以上

注1:各ポンプの流量値は50Hz時の値を表記しています。60Hzで使用の場合は約20%減少します。
※このデータは国内仕様です。



搬送物に合わせて調節できる
吸引圧無段階調整ダイヤル

オプションでフィルター
[コード:809]も用意されています

オプションで
アースセット
[コード:858]も
用意されています

ピンセット

C002タイプ (静電気対策用)

●本体は導電性ナイロン樹脂でフッ素樹脂製バルブを覆っていますので、静電気の影響を受けやすい超微小物に最適です。(システム固有抵抗値 $10^6\Omega$)



※ピンセットは常温で使用して下さい。

F002タイプ (耐薬品性用)

●フッ素樹脂製バルブ内を鏡面仕上げすることで、優れた気密性、耐久性を発揮します。また、長期間にわたる安定した性能も維持します。

オプション：導電性PVCチューブ[コード:852]
(ワイヤ入)長さ: 1.5m


ピンセット+アタッチメントコード表記例

C 00 2 - D - X - 103 - 23 - 1.0

ピンセット本体材質表示
F...テフロン®製
C...導電性ナイロン製

ピンセットバルブ開閉方式
1...ボタンを押して吸引、離して離脱
2...ボタンを押して離脱、離して吸引
3...ボタンを押して離脱、離して吸引(遮断弁付)

曲がり軸
102...Fシリーズ
103...Cシリーズ



アタッチメントコード
搬送物に合わせて選択

先端寸法サイズ
搬送物に合わせて
内径サイズ表記より選択(単位mm)