

軸付砥石 Mounted Point

STハードシリーズ ST (ホワイト) **高速回転用** ST Hard Type Series ST (White) For High Speed Spindle

	砥粒: ST Grain: ST	結合剤: V(ビトリファイド) Bond type: V(Vitrified)
	用途: 金型 Application: Mold	適合材質: 合金鋼 工具鋼 Applied Material: Alloy Steel Tool Steel
	表示方法: ST-010 Indication Method	商品番号: ST 320 ハード Item Code
	砥粒: ST 320 Grain: ST 320	粒度: 320 Grit: 320
	結合度: ハード Grade: Hard	回転数: 60,000~100,000 (オーバーハング5mm) Recommended Speed min ⁻¹ (r.p.m.)
		1パック (10本入り) 梱包数 Quantity

φ3mm 軸 (Shank)

A号

ST-010 ST 320 ハード 回転数 60,000~100,000 1パック (10本入り)



ST-050 ST 100 ハード 回転数 60,000~100,000 1パック (10本入り)



ST-015 ST 320 ハード 回転数 60,000~100,000 1パック (10本入り)



ST-060 ST 80 ハード 回転数 50,000~80,000 1パック (10本入り)



ST-020 ST 100 ハード 回転数 60,000~100,000 1パック (10本入り)



ST-080 ST 80 ハード 回転数 50,000~60,000 1パック (10本入り)



ST-030 ST 100 ハード 回転数 60,000~100,000 1パック (10本入り)




ST-100 ST 80 ハード 回転数 50,000~60,000 1パック (10本入り)



ST-040 ST 100 ハード 回転数 60,000~100,000 1パック (10本入り)



ST-130 ST 80 ハード 回転数 40,000~50,000 1パック (10本入り)



ここに注意!!

STシリーズは**高速回転用軸付砥石**です。
プラスチック金型・プレス金型に絶対の研削力・耐久性抜群!!

ご使用上の注意

作業時には保護メガネなど保護具を着用してください。
高速回転使用につき**オーバーハング5mm**程度にてご使用ください。
その時の推薦使用回転速度min⁻¹ (r.p.m.) は右の表をご参考ください。

砥石外径 (mm)	φ1~φ5	φ6	φ8~φ10	φ13
推薦使用回転速度 min ⁻¹ (r.p.m.)	60,000 ~100,000	50,000 ~80,000	50,000 ~60,000	40,000 ~50,000

ご注文は、商品番号(**ST-010**)と注文数量 1パック (10本入り) (表示数量単位にて承ります)をお申し付けください。