

現在、日本で主に利用されている一般ねじ(メトリック、ウィットオス、ユニファイ)の測定が簡単、正確に出来ます。
These gauges can be used for inspection the pitch of screw thread.

特長

リーフの数字はねじ山のピッチサイズ

メトリックはねじ山からねじ山の距離を表しウィットオスとユニファイは1インチ(25.4mm)の中にある山数を表します。

The pitch size is stamped on each leaf and a bolt, a nut, etc. can be measured correctly.

精度(メトリック): Accuracy (Metric)

0.25~1.3 (±0.03mm)

1.4~7.0(±0.05mm)

7.5~11.5(±0.07mm)

精度(ウィットオス、ユニファイ)

80山~40山 (±0.03mm)

39山~10山 (±0.05mm)

9山~3¹/₂山 (±0.07mm)

Accuracy (inch)

80~40per inch (±0.03mm)

39~10 per inch (±0.05mm)

9~3¹/₂ per inch (±0.07mm)



NO.156



NO.137

材質: Material
鋼板(SPCC)

メトリクススタンダード: Metric (Angle: 60°)

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	内 容 Size Composition/Contents
02-107	No.156	28	0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 1.0 1.1 1.2 1.25 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.75 1.8 1.9 2.0 2.5
02-109	No.158	17	0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
02-110	No.159	22	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5
02-111	No.160(ISO)	24	0.2 0.25 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 60°
02-129	No.138(JIS)	22	0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.75 0.9 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 60°

* No.160(ISO)・No.138(JIS)には、60° 角度確認用ゲージが収納されています。

ウィットオススタンダード: Whitworth (Angle: 55°)

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	内 容 Size Composition/Contents
02-105	No.137	26	4 4 ¹ / ₂ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 40 48 60
02-127	No.476	30	3 ¹ / ₂ 4 4 ¹ / ₂ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 44 48 50 60
02-114	No.163	52	4 4 ¹ / ₂ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 48 60 62 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0(mm)

アメリカンスタンダードユニファイ: Unified (Angle: 60°)

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	内 容 Size Composition/Contents
02-101	No.4	24	4 4 ¹ / ₂ 5 5 ¹ / ₂ 6 7 8 9 10 11 11 ¹ / ₂ 12 13 14 16 18 20 22 24 26 27 28 30
02-103	No.6	30	4 4 ¹ / ₂ 5 5 ¹ / ₂ 6 7 8 9 10 11 11 ¹ / ₂ 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42
02-104	No.40	22	9 10 11 11 ¹ / ₂ 12 13 14 15 16 18 20 24 26 27 28 30 32 34 36 38 40
02-120	No.169	51	4 4 ¹ / ₂ 5 5 ¹ / ₂ 6 7 8 9 10 11 11 ¹ / ₂ 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0(mm)
02-128	SAE	34	3 3 ¹ / ₂ 4 4 ¹ / ₂ 5 5 ¹ / ₂ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 48 50 56 60 64 72 80
02-123	No.472	51	4 4 ¹ / ₂ 5 5 ¹ / ₂ 6 7 8 9 10 11 11 ¹ / ₂ 12 13 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28 30 32 34 36 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84
02-124	No.473	30	6 7 8 9 10 11 11 ¹ / ₂ 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 48 50 56 60
02-125	No.474	28	4 4 ¹ / ₂ 5 6 7 8 9 10 11 11 ¹ / ₂ 12 13 14 16 18 20 24 27 28 32 36 40 44 48 56 64 72 80

管用テーパねじ用ピッチゲージ: Pipe Thread Pitch Gauge

コードNo. Code No.	型式 Model No.	枚数 Leaves	角度 Angle	内 容 Size Composition/Contents
02-200	PT	4	55°	11 14 19 28
02-201	NPT	5	60°	8 11 ¹ / ₂ 14 18 27

*材質: ステンレス製(Stainless Steel)