


品 番			包 括 半 (d)	寸 法 表 (mm)		締 付 トルク
W2 SUS-430	W4 SUS-304	W5 SUS-316	サイ ズ (mm)	b ₁	S ₁	
SX-T9 - 8	CX-T9 - 8	AX-T9 - 8	8 ~ 12	9、12	0.65	300 Ncm
// - 10	// - 10	// - 10	10 ~ 16			400 Ncm
// - 12	// - 12	// - 12	12 ~ 22			
// - 16	// - 16	AX-T12 - 16	16 ~ 27			
// - 20	// - 20	// - 20	20 ~ 32			
// - 25	// - 25	// - 25	25 ~ 40			
// - 32	// - 32	// - 35	32 ~ 50	12	0.8	500 Ncm
SX-T12 - 40	CX-T12 - 40	// - 40	40 ~ 60			
// - 50	// - 50	// - 50	50 ~ 70			
// - 60	// - 60	// - 60	60 ~ 80			
// - 70	// - 70	// - 70	70 ~ 90			
// - 80	// - 80	// - 80	80 ~ 100			
// - 90	// - 90	// - 90	90 ~ 110			
// - 100	// - 100	// - 100	100 ~ 120			
// - 110	// - 110	// - 110	110 ~ 130			
// - 120	// - 120	// - 120	120 ~ 140			
// - 130	// - 130	// - 130	130 ~ 150			

※バンド内面形状


SX-T9 (W2 / 8~12 / 10~16 …内面スームタイプ
W2 / 12~20 以上 …内面波形あり
W4、W5 …内面波形あり)

SX-T12 (W2 …内面スームタイプ
W4、W5 …内面波形あり)



SX-T9 バンド厚み SX-T12 バンド厚み


		SX-T9 バンド厚み	SX-T12 バンド厚み
W2		0.65mm	0.8mm
W4		0.65mm	0.8mm
W5		0.65mm	0.8mm



W5. 32~50 は、35~50 になります

※サイズによっては在庫品のみの対応とさせていただきます。
あらかじめご了承ください。

ドイツ工業規格 (DIN 3017)



W2	バンドはクロム鋼製 腐食抵抗：中度	バンド及びハウジングはEN100088-1 にもとづく 1.4016 (AISI 430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工 (BN176 にもとづく 8μ 亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)
W4	クロムニッケル鋼製 (V2A) 腐食抵抗：高度	全体が EN10088-2 にもとづく 1.4301 (AISI 304) または同等のステンレス鋼
W5	クロムニッケルモリブデン鋼製 (V4A) 腐食抵抗：超高度	全体が EN10088-2 にもとづく 1.4571 (AISI 316) または同等のステンレス鋼