


KE-OH キー溝用エンドミル (プラス公差)

SINCE 1935
F.K.D.®

KE-OH Key Way End Mills, Straight Shank (Over High Tolerance)

材質=HSS-Co(SKH56)
刃数=2枚
リード角=右振り12°
刃径公差=0~+0.02



○キー溝加工専用のエンドミル。
プラスの刃径公差。 ストレートシャンク。

For Key Way in plus tolerance. With Straight Shank.

●注文例=型番、刃径、数量 「KE-OH 3」

型番	刃径(D)	刃長(ℓ)	全長(L)	シャンク径(d)
KE-OH	3	5	50	6
KE-OH	4	6	60	8
KE-OH	5	8	60	8
KE-OH	6	8	60	8
KE-OH	7	10	65	10
KE-OH	8	10	65	10
KE-OH	9	12	65	12
KE-OH	10	15	75	12
KE-OH	11	18	75	12
KE-OH	12	18	75	12
KE-OH	13	20	75	12
KE-OH	14	20	75	12
KE-OH	15	22	75	16
KE-OH	16	22	80	16


型番	刃径(D)	刃長(ℓ)	全長(L)	シャンク径(d)
KE-OH	17	22	80	16
KE-OH	18	22	80	20
KE-OH	19	22	85	20
KE-OH	20	22	85	20
KE-OH	21	25	90	20
KE-OH	22	25	90	20
KE-OH	23	25	95	25
KE-OH	24	25	95	25
KE-OH	25	25	95	25
KE-OH	26	25	95	25
KE-OH	27	25	95	25
KE-OH	28	30	100	25
KE-OH	29	30	100	25
KE-OH	30	30	100	25

KE-OH-BS5 キー溝用エンドミル・BSシャンク (プラス公差)

SINCE 1935
F.K.D.®

KE-OH-BS5 Key Way End Mills, BS5 Shank (Over High Tolerance)

材質=HSS-Co.(SKH55)
リード角=右振り12°
刃数=2枚
刃径公差=0~+0.02



○キー溝加工専用のエンドミル。
プラスの刃径公差。 BSシャンク。

For Key Way in plus tolerance. With BS Shank..

●注文例=型番、刃径、数量 「KE-OH-BS5 3」

型番	刃径(D)	刃長(ℓ)	全長(L)
KE-OH-BS5	3	4.5	62
	4	6	64
	5	7.5	65
	6	9	65
	7	10.5	68
	8	12	70
	10	15	73
12	18	76	

被削材 型番	硬度	鋳鉄	炭素鋼	合金鋼	工具鋼	調質鋼	ステンレス	アルミ合金	鋼合金	チタン合金	耐熱合金	樹脂
		FC,FCD	S50C	SCM	SKD	NAK	SUS304	Al	Cu	Ti6Al4V	インコネル	ABS
KE-OH	~350HB	○	○	○	○			○	○			○
KE-OH-BS5	~200HB	○	○	○	○			○	○			○