

リサイクルトラッシュ



OSE-Z-32



OSE-Z-33



2分別

OSE-Z-34



OSE-Z-36



OSE-Z-35



OSE-Z-30



OSE-Z-31



OSL-Z-30



OSL-Z-31



OSL-Z-32



OSL-Z-23



OSL-Z-24

商品番号	商品名	1台価格	材質	仕上げ	サイズ				入数	重量	単位	
					H	W	D	t(本体)				
691-603	リサイクルトラッシュ	OSE-Z-32	・107,000	SUS304	ヘアーライン	850	500	350	1.2	1	21kg	台
691-604	〃	OSE-Z-33	・107,000	〃	〃	850	500	350	1.2	1	21kg	〃
691-605	〃	OSE-Z-34	・110,000	〃	〃	850	500	350	1.2	1	21kg	〃
691-607	〃	OSE-Z-36	・124,000	〃	〃	850	500	350	1.2	1	21kg	〃
691-606	〃	OSE-Z-35	・88,000	〃	〃	850	350	420	1.2	1	18kg	〃
691-600	〃	OSE-Z-30	・88,000	〃	〃	850	350	420	1.2	1	18kg	〃
691-601	〃	OSE-Z-31	・88,000	〃	〃	850	350	420	1.2	1	18kg	〃
691-610	〃	OSL-Z-30	・32,500	〃	〃	650	240	330	0.5	1	4.6kg	〃
691-611	〃	OSL-Z-31	・32,500	〃	〃	650	240	330	0.5	1	4.5kg	〃
691-612	〃	OSL-Z-32	・32,500	〃	〃	650	240	330	0.5	1	4.4kg	〃
691-613	〃	OSL-Z-23	・30,000	〃	〃	600	329	240	0.5	1	4.7kg	〃
691-614	〃	OSL-Z-24	・29,000	〃	〃	600	329	240	0.5	1	4.6kg	〃
691-615	リサイクルトラッシュ用ラベル	LA-31 ~ 40	・ ・ 180	ユボシール+ポリプロピレンラミネート貼り		60×170×0.15				1	4g	枚