


### 超硬リーマ Gシリーズ G Series

商品コード : CG0.0000  
Product Code  
CG0.200 ~ 0.290 : 0.01mmとび  
CG0.300 ~ 12.100 : 0.005mmとび  
Increment

高精度加工対応 (+0.005)  
刃径公差(Tolerance) ( 0 )



### Gシリーズの特長 Features of G Series


- ① 超硬リーマ各シリーズの内、最も汎用的に使用できるリーマです。
- ② 従来のハイスリーマに比べ耐久力が約5 ~ 10倍で精度も長時間維持できます。
- ③ 加工穴精度もハイスリーマより優れており、切削速度、送り速度をUPして使用可能です。
- ④ 0.005mmとびの為、サイズに切れ間が無く、マイナス公差の穴加工にも対応できます。

- ① Most generally-recommended reamer among other carbide reamers.
- ② Product durability is enhanced by 5 to 10 times greater than that of conventional High-Speed-Steel Reamers with lasting precision.
- ③ Preciser reaming achieved than that of conventional High-Speed-Steel Reamers, as well as allowing faster speeds and feeds.
- ④ Size is available in increments of 0.005mm, enabling reaming of holes with minus tolerance.

#### 加工データ Technical data


##### 表面粗さ測定

##### Test result of the surface roughness



##### 真円度測定

##### Test result of the roundness



被削材 : S55C  
Workpiece : S55C