

MQLロング

超硬ドリル

6512

RT100T


切削条件▶A-149

25×D用

●MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。



Form RT-SP



(単位：mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長	シャンク長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃
6512 003.000	3.00	6	125	85	36
6512 003.170	3.17	6	141	101	36
6512 003.500	3.50	6	156	116	36
6512 003.570	3.57	6	156	116	36
6512 003.970	3.97	6	156	116	36
6512 004.000	4.00	6	156	116	36
6512 004.370	4.37	6	183	143	36
6512 004.500	4.50	6	183	143	36
6512 004.760	4.76	6	183	143	36
6512 005.000	5.00	6	183	143	36
6512 005.100	5.10	6	210	170	36
6512 005.160	5.16	6	210	170	36
6512 005.410	5.41	6	210	170	36
6512 005.500	5.50	6	210	170	36
6512 005.560	5.56	6	210	170	36
6512 005.950	5.95	6	210	170	36
6512 006.000	6.00	6	210	170	36
6512 006.350	6.35	8	237	197	36
6512 006.500	6.50	8	237	197	36
6512 006.750	6.75	8	237	197	36
6512 007.000	7.00	8	237	197	36

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長	シャンク長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃
6512 007.140	7.14	8	263	223	36
6512 007.500	7.50	8	263	223	36
6512 007.540	7.54	8	263	223	36
6512 007.940	7.94	8	263	223	36
6512 008.000	8.00	8	263	223	36
6512 008.330	8.33	10	294	250	40
6512 008.500	8.50	10	294	250	40
6512 008.730	8.73	10	294	250	40
6512 009.000	9.00	10	294	250	40
6512 009.130	9.13	10	321	277	40
6512 009.520	9.52	10	321	277	40
6512 009.920	9.92	10	321	277	40
6512 010.000	10.00	10	321	277	40
6512 010.320	10.32	12	359	310	45
6512 010.720	10.72	12	359	310	40
6512 011.000	11.00	12	359	310	45
6512 011.110	11.11	12	386	337	40
6512 011.510	11.51	12	386	337	45
6512 011.910	11.91	12	386	337	45
6512 012.000	12.00	12	386	337	45

在庫状況はお手数ですが都度お問い合わせください

3×D用

5×D用

7×D用

12×D用

MQL
ロング

ステン
レス用

難削材用

高硬度
加工用

マイクロ

ロング

アルミ・
鋳鉄用

ろう付け
刃先交換式

ガンドリル

A