

# 軸付砥石 Mounted Point

## MOシリーズ WA (赤) MO Series WA (Red)

	砥粒: <b>WA</b> Grain: WA	結合剤: <b>V(ビトリファイド)</b> Bond type: V(Vitrified)
	用途: <b>一般</b> Application: Conventional	適合材質: <b>合金鋼 工具鋼 炭素鋼</b> Applied Material: Alloy Steel Tool Steel Carbon Steel
表示方法: <b>MO-001</b> Indication Method	WA 80 P 砥粒 粒度 結合度 Grain Grit Grade	回転数 105,000 (オーバーハング13mm) 最高使用回転速度 (オーバーハング13mm) Max Speed min <sup>-1</sup> (r.p.m.) Quantity


φ3mm 軸 (Shank)

### A号

MO-001 WA 80 P 回転数 105,000




MO-201 WA 60 P 回転数 62,400



### F号


MO-340 WA 60 P 回転数 42,000



MO-021 WA 80 P 回転数 105,000




MO-261 WA 60 P 回転数 45,600




### H号

MO-342 WA 60 N 回転数 39,000



MO-041 WA 80 P 回転数 105,000




MO-321 WA 60 P 回転数 36,000




### I号


MO-380 WA 60 P 回転数 32,000




MO-061 WA 80 P 回転数 105,000



MO-401 WA 60 P 回転数 29,600




MO-101 WA 60 P 回転数 88,000




### B号


MO-481 WA 60 P 回転数 45,600



MO-141 WA 60 P 回転数 72,000



MO-641 WA 60 P 回転数 36,800



機械研削用  
CBN軸付砥石

機械研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

機械研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
CBN軸付砥石

自由研削用  
ダイヤモンド  
軸付砥石

自由研削用  
一般軸付砥石

自由研削用  
弾性軸付砥石  
フェルト軸付砥石

精密研削用  
CBNホイール  
研削砥石

一般研削用  
研削砥石  
オフセット

切断砥石

ダイヤモンド  
コーティング工具

ブラシ  
超硬バー  
ミガキ用品

ドレッサー  
グラインダー

環境関連商品

技術資料  
索引