

校正済・検査成績書付

フロンガス検知器 検査成績書付

品番 **eL-520** 価格 **¥32,500**

- ▶ 放電方式
- ▶ R22 3g/年検知
- ▶ 吸引ポンプ内蔵
- ▶ ローバッテリー表示
- ▶ オートパワーオフ機能(35分)



検査成績書「AIST(産業技術総合研究所)認証校正器による」

対象ガスの種類	R12	R22	R134a	R507A	R404A	R407C	R410A
---------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

- 放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です
- 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです
- 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです

eL-520検知感度表

レンジ	ガス	R12	R22	R134a	R404A	R407C	R410A
H		3g	3g	3g	3g	5g	5g
L		14g	14g	14g	14g	14g	14g

(米国基準NIST承認校正器による感度、単位g/年)

仕様

- 対象ガス…… R12・R22・R134a・R404A・R407C・R507A・R410A
- 検知方式…… 放電式センサ 吸引ポンプ方式
- 感度調整…… Hi・Lo切換
- 暖気運転時間…… 約2秒
- 検知表示…… ブザー LED点灯
- 電源…… 単3電池×2、オートパワーオフ(35分)
- 使用環境…… 0~50℃ 75%RH以下
- サイズ/質量…… 190L×57W×38Dmm/約190g
- プローブ…… 300mm
- セット内容…… 本体×1、単3電池×2、交換用センサ×1、ケース×1、取扱説明書、保証書
- オプション…… 交換用センサ eL-520-1(2個1パック) ¥12,000

ウルトソニックリークチェッカ

品番 **FS-381VS** 価格 **¥75,000**



- 音で漏れ箇所を探します
- センサを変えれば機械の振動音を確認することができます



仕様

- 方式…… ウルトソニック(超音波)式漏れ検知
- サイズ/質量…… 140L×60W×20Dmm/130g
- 電源…… 006P(9V)電池×1
- セット内容…… 本体×1、ヘッドフォン×1、針型センサ×1、取扱説明書、保証書

CO₂ガス検知器

品番 **eL-720** 価格 **¥110,000**

- 小型赤外線センサを採用
- CO₂冷媒に対応

仕様

- 対象ガス…… CO₂
- 最高感度…… Hi: 400ppm以下(350ppm 雰囲気で50ppmの増加で検知)
Lo: 4000ppm以下(350ppm 雰囲気で3650ppmの増加で検知)
- 感度調整…… 2段階
- センサ寿命…… 約2年以上
- 暖機運転…… 約10秒
- 検知表示…… 電子音 LED
- 電源/寿命…… 単3アルカリ電池×4/約20時間
- 使用環境…… 0~50℃
- サイズ/質量…… 203×63×57/425g(乾電池含む)(プローブ長 30cm)
- 付属品…… 予備センサ キャリングケース

- ▶ 赤外線式
- ▶ 吸引式



ガス漏れ検知液

品番 **FS-191G** 価格 **¥1,450**

- エアコンの冷媒、都市ガス、プロパンガスのガスもれの発見
- ガスもれ部分が泡により簡単に検知できます
- 検査能力 1×10⁻⁴cc/sec
- 確認場所に直接スプレーしてください(逆さ使用可)
- エアゾール・弱アルカリ性/250ml
- 「JIS Z 2329発泡試験合格品」



フロンガス関連

空調配管関連工具

溶接関連機器

荷役機器

電気計測

説明

フロンガス検知器

フロンガス校正器

フロンガス警報器

自動換気モニター

フロンガス分析器

フロンガス回収

マニホールド関連

ゲージマニホールドマニホールド

ゲージ

チャージホース

チャージバルブアダプタ

真空ポンプ

冷媒はかり