

難削材用




8524

RT100HF

切削条件▶A-141

難削材 3×D用

●5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。



(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長	シャンク長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃
8524 003.000	3.00	6	62	20	36
8524 003.100	3.10	6	62	20	36
8524 003.170	3.17	6	62	20	36
8524 003.200	3.20	6	62	20	36
8524 003.250	3.25	6	62	20	36
8524 003.300	3.30	6	62	20	36
8524 003.400	3.40	6	62	20	36
8524 003.500	3.50	6	62	20	36
8524 003.570	3.57	6	62	20	36
8524 003.600	3.60	6	62	20	36
8524 003.700	3.70	6	62	20	36
8524 003.800	3.80	6	66	24	36
8524 003.900	3.90	6	66	24	36
8524 003.970	3.97	6	66	24	36
8524 004.000	4.00	6	66	24	36
8524 004.100	4.10	6	66	24	36
8524 004.200	4.20	6	66	24	36
8524 004.300	4.30	6	66	24	36
8524 004.370	4.37	6	66	24	36
8524 004.400	4.40	6	66	24	36
8524 004.500	4.50	6	66	24	36
8524 004.600	4.60	6	66	24	36
8524 004.650	4.65	6	66	24	36
8524 004.700	4.70	6	66	24	36
8524 004.760	4.76	6	66	28	36
8524 004.800	4.80	6	66	28	36
8524 004.900	4.90	6	66	28	36
8524 005.000	5.00	6	66	28	36
8524 005.100	5.10	6	66	28	36
8524 005.160	5.16	6	66	28	36
8524 005.200	5.20	6	66	28	36
8524 005.300	5.30	6	66	28	36
8524 005.400	5.40	6	66	28	36
8524 005.500	5.50	6	66	28	36
8524 005.550	5.55	6	66	28	36
8524 005.560	5.56	6	66	28	36

商品コード	刃径	シャンク径	全長	溝長	シャンク長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃
8524 005.600	5.60	6	66	28	36
8524 005.700	5.70	6	66	28	36
8524 005.800	5.80	6	66	28	36
8524 005.900	5.90	6	66	28	36
8524 005.950	5.95	6	66	28	36
8524 006.000	6.00	6	66	28	36
8524 006.100	6.10	8	79	34	36
8524 006.200	6.20	8	79	34	36
8524 006.300	6.30	8	79	34	36
8524 006.350	6.35	8	79	34	36
8524 006.400	6.40	8	79	34	36
8524 006.500	6.50	8	79	34	36
8524 006.600	6.60	8	79	34	36
8524 006.700	6.70	8	79	34	36
8524 006.750	6.75	8	79	34	36
8524 006.800	6.80	8	79	34	36
8524 006.900	6.90	8	79	34	36
8524 007.000	7.00	8	79	34	36
8524 007.100	7.10	8	79	41	36
8524 007.140	7.14	8	79	41	36
8524 007.200	7.20	8	79	41	36
8524 007.300	7.30	8	79	41	36
8524 007.400	7.40	8	79	41	36
8524 007.500	7.50	8	79	41	36
8524 007.540	7.54	8	79	41	36
8524 007.600	7.60	8	79	41	36
8524 007.700	7.70	8	79	41	36
8524 007.800	7.80	8	79	41	36
8524 007.900	7.90	8	79	41	36
8524 007.940	7.94	8	79	41	36
8524 008.000	8.00	8	79	41	36
8524 008.100	8.10	10	89	47	40
8524 008.200	8.20	10	89	47	40
8524 008.300	8.30	10	89	47	40
8524 008.330	8.33	10	89	47	40

超硬ドリル

3×D用
5×D用
7×D用
12×D用
MQLロング
ステンレス用
難削材用
高硬度加工用
マイクロ
ロング
アルミ・铸铁用
ろう付け・刃先交換式
ガンドリル

Signum

次のページにつづく