

ロングシリーズ 全長200mm



J713


GT100

切削条件▶A-166

●アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。



Form GT



(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J713 003.000	3.00	200	100
J713 003.100	3.10	200	100
J713 003.200	3.20	200	100
J713 003.300	3.30	200	100
J713 003.400	3.40	200	100
J713 003.500	3.50	200	100
J713 003.600	3.60	200	100
J713 003.700	3.70	200	100
J713 003.800	3.80	200	100
J713 003.900	3.90	200	100
J713 004.000	4.00	200	100
J713 004.100	4.10	200	100
J713 004.200	4.20	200	100
J713 004.300	4.30	200	100
J713 004.400	4.40	200	100
J713 004.500	4.50	200	100
J713 004.600	4.60	200	100
J713 004.700	4.70	200	100
J713 004.800	4.80	200	100
J713 004.900	4.90	200	100
J713 005.000	5.00	200	100
J713 005.100	5.10	200	100
J713 005.200	5.20	200	100
J713 005.300	5.30	200	100
J713 005.400	5.40	200	100
J713 005.500	5.50	200	100
J713 005.600	5.60	200	100
J713 005.700	5.70	200	100
J713 005.800	5.80	200	100
J713 005.900	5.90	200	100
J713 006.000	6.00	200	100
J713 006.500	6.50	200	100
J713 007.000	7.00	200	100
J713 007.500	7.50	200	100
J713 008.000	8.00	200	125
J713 008.500	8.50	200	125

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J713 009.000	9.00	200	125
J713 009.500	9.50	200	125
J713 010.000	10.00	200	125
J713 010.500	10.50	200	125
J713 011.000	11.00	200	125
J713 011.500	11.50	200	125
J713 012.000	12.00	200	125
J713 012.500	12.50	200	125
J713 013.000	13.00	200	125

超硬ドリル

3×D用

5×D用

7×D用

12×D用

MQL

ロング

ステン

レス用

難削材用

高硬度

加工用

マイクロ

ロング

アルミ・

鋳鉄用

ろう付け

刃先交換式

ガンドリル

標準品

特定 特定

ハコート