

ロングシリーズ 全長100mm

超硬ドリル

J761


GT100

切削条件▶A-166

- アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。
- 内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。



Form GT



※特定代理店在庫品です。K

(単位：mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d_1	l_1	l_2
J761 003.000	3.00	100	60
J761 003.100	3.10	100	60
J761 003.200	3.20	100	60
J761 003.300	3.30	100	60
J761 003.400	3.40	100	60
J761 003.500	3.50	100	60
J761 003.600	3.60	100	60
J761 003.700	3.70	100	60
J761 003.800	3.80	100	60
J761 003.900	3.90	100	60
J761 004.000	4.00	100	60
J761 004.100	4.10	100	60
J761 004.200	4.20	100	60
J761 004.300	4.30	100	60
J761 004.400	4.40	100	60
J761 004.500	4.50	100	60
J761 004.600	4.60	100	60
J761 004.700	4.70	100	60
J761 004.800	4.80	100	60
J761 004.900	4.90	100	60
J761 005.000	5.00	100	60
J761 005.100	5.10	100	60
J761 005.200	5.20	100	60
J761 005.300	5.30	100	60
J761 005.400	5.40	100	60
J761 005.500	5.50	100	60
J761 005.600	5.60	100	60
J761 005.700	5.70	100	60
J761 005.800	5.80	100	60
J761 005.900	5.90	100	60
J761 006.000	6.00	100	60

3×D用

5×D用

7×D用

12×D用

MQL
ロングステン
レス用

難削材用

高硬度
加工用

マイクロ

ロング

アルミ
鋳鉄用ろう付け
刃先交換式

ガンドリル

標準品

特定 K

特定 S

ハコート