



UCFS
円筒穴(止めねじ付き)
d 25 ~ 140 mm



軸径 (mm)	寸 法 (mm)											取付け ボルト の呼び	ユニット 呼び番号	適 用 軸受箱 (普通品)	
	L	H ₃	J	N	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	B	S				
25	110	80	80	16	13	9	7	22	32	38	15	M14	UCFS305	FS305	
30	125	90	95	16	15	10	8	24	36	43	17	M14	UCFS306	FS306	
35	135	100	100	19	16	11	9	27	40	48	19	M16	UCFS307	FS307	
40	150	115	112	19	17	13	10	30	46	52	19	M16	UCFS308	FS308	
45	160	125	125	19	18	14	11	33	49	57	22	M16	UCFS309	FS309	
50	175	140	132	23	19	16	12	36	55	61	22	M20	UCFS310	FS310	
55	185	150	140	23	20	17	13	39	58	66	25	M20	UCFS311	FS311	
60	195	160	150	23	22	19	14	42	64	71	26	M20	UCFS312	FS312	
65	208	175	166	23	22	15	18	40	60	75	30	M20	UCFS313	FS313	
70	226	185	178	25	25	18	18	43	63	78	33	M22	UCFS314	FS314	
75	236	200	184	25	25	21	18	48	71	82	32	M22	UCFS315	FS315	
80	250	210	196	31	27	18	20	48	70	86	34	M27	UCFS316	FS316	
85	260	220	204	31	27	24	20	54	80	96	40	M27	UCFS317	FS317	
90	280	240	216	35	30	24	20	56	80	96	40	M30	UCFS318	FS318	
95	290	250	228	35	30	39	20	74	101	103	41	M30	UCFS319	FS319	
100	310	260	242	38	32	39	20	74	105	108	42	M33	UCFS320	FS320	
105	310	260	242	38	32	39	20	74	107	112	44	M33	UCFS321	FS321	
110	340	300	266	41	35	35	25	71	106	117	46	M36	UCFS322	FS322	
120	370	330	290	41	40	35	30	80	110	126	51	M36	UCFS324	FS324	
130	410	360	320	41	45	35	30	85	116	135	54	M36	UCFS326	FS326	
140	450	400	350	41	55	45	30	95	131	145	59	M36	UCFS328	FS328	

備考) 1. ユニット呼び番号およびカバー付きユニットの呼び番号には、内径番号の後にはめあい記号が付きます。(62頁の表 10.5 参照)

2. 適用するグリースニップルの呼びを次に示します。

A-1/4-28UNF..... 305~308

A-R1/8 309~328