



2456

タイプN

切削条件▶B-227


レギュラ

ホモ処理品 205▶B-037 TiNコーティング品 651▶B-043

●一般穴あけ用のFIRE(TiAlN)コーティング付き汎用ドリルです。



Form A



(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>
2456 001.000	1.00	34	12
2456 001.100	1.10	36	14
2456 001.200	1.20	38	16
2456 001.300	1.30	38	16
2456 001.400	1.40	40	18
2456 001.500	1.50	40	18
2456 001.600	1.60	43	20
2456 001.700	1.70	43	20
2456 001.800	1.80	46	22
2456 001.900	1.90	46	22
2456 002.000	2.00	49	24
2456 002.100	2.10	49	24
2456 002.200	2.20	53	27
2456 002.300	2.30	53	27
2456 002.400	2.40	57	30
2456 002.500	2.50	57	30
2456 002.600	2.60	57	30
2456 002.700	2.70	61	33
2456 002.800	2.80	61	33
2456 002.900	2.90	61	33
2456 003.000	3.00	61	33
2456 003.100	3.10	65	36
2456 003.200	3.20	65	36
2456 003.300	3.30	65	36
2456 003.400	3.40	70	39
2456 003.500	3.50	70	39
2456 003.600	3.60	70	39
2456 003.700	3.70	70	39
2456 003.800	3.80	75	43
2456 003.900	3.90	75	43
2456 004.000	4.00	75	43
2456 004.100	4.10	75	43
2456 004.200	4.20	75	43
2456 004.300	4.30	80	47
2456 004.400	4.40	80	47
2456 004.500	4.50	80	47

商品コード	刃径	全長	溝長
	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>
2456 004.600	4.60	80	47
2456 004.700	4.70	80	47
2456 004.800	4.80	86	52
2456 004.900	4.90	86	52
2456 005.000	5.00	86	52
2456 005.100	5.10	86	52
2456 005.200	5.20	86	52
2456 005.300	5.30	86	52
2456 005.400	5.40	93	57
2456 005.500	5.50	93	57
2456 005.600	5.60	93	57
2456 005.700	5.70	93	57
2456 005.800	5.80	93	57
2456 005.900	5.90	93	57
2456 006.000	6.00	93	57
2456 006.100	6.10	101	63
2456 006.200	6.20	101	63
2456 006.300	6.30	101	63
2456 006.400	6.40	101	63
2456 006.500	6.50	101	63
2456 006.600	6.60	101	63
2456 006.700	6.70	101	63
2456 006.800	6.80	109	69
2456 006.900	6.90	109	69
2456 007.000	7.00	109	69
2456 007.100	7.10	109	69
2456 007.200	7.20	109	69
2456 007.300	7.30	109	69
2456 007.400	7.40	109	69
2456 007.500	7.50	109	69
2456 007.600	7.60	117	75
2456 007.700	7.70	117	75
2456 007.800	7.80	117	75
2456 007.900	7.90	117	75
2456 008.000	8.00	117	75

ハイスドリル

エンドミル  
シャンク  
ストレート  
シャンク  
テーパ  
シャンク  
マイクロ  
サブランド  
ドリル  
コア  
ドリル  
エクス  
テンション  
スタブ  
レギュラ  
セミロング  
ロング  
特長  
超特長

FIRE

次のページにつづく