



アルミ角パイプ／チャンネル

等辺角パイプ(ブロンズ)

商品番号	1本価格	断面図	アルマイト材		
			サイズ 厚×辺×長	重量	単位
227-467	15,000		2×50×4000	4.16kg	本
227-468	11,900		2×40×4000	3.30kg	°
227-469	8,800		2×30×4000	2.43kg	°
227-470	7,200		2×25×4000	2.00kg	°
227-471	5,700		2×20×4000	1.56kg	°
227-472	3,200		1.5×15×4000	0.88kg	°
外寸					


等辺角パイプ(ブラック)

商品番号	1本価格	断面図	アルマイト材		
			サイズ 厚×辺×長	重量	単位
227-473	17,300		2×50×4000	4.16kg	本
227-474	10,100		2×30×4000	2.43kg	°
227-475	6,500		2×20×4000	1.56kg	°
外寸					


不等辺角パイプ(シルバー)

商品番号	1本価格	断面図	アルマイト材			
			サイズ 厚×縦×横×長	重量	単位	
224-446	23,500		2.5×50×100×4000	7.86kg	本	
224-445	18,700		2.5×40×80×4000	6.23kg	°	
224-444	12,500		2×30×70×4000	4.16kg	°	
224-443	12,500		2×40×60×4000	4.16kg	°	
224-442	11,200		2×30×60×4000	3.73kg	°	
224-485	9,900		2×30×50×4000	3.29kg	°	
224-441	10,500		2×25×60×4000	3.51kg	°	
224-438	9,300		2×25×50×4000	3.08kg	°	
224-437	8,600		2×30×40×4000	2.86kg	°	
224-436	7,300		2×20×40×4000	2.42kg	°	
224-435	6,000		2×20×30×4000	2.00kg	°	
224-439	4,200		1.5×15×30×4000	1.36kg	°	
224-434	3,700		1.5×10×30×4000	1.20kg	°	
224-433	3,700		1.5×15×25×4000	1.20kg	°	
224-432	2,200		1.2×12×18×4000	0.72kg	°	
224-484	1,800		1.2×10×15×4000	0.59kg	°	
外寸						


不等辺角パイプ(ステンカラー)

商品番号	1本価格	断面図	アルマイト材		
			サイズ 厚×縦×横×長	重量	単位
224-448	13,500		2×30×60×4000	3.73kg	本
227-492	10,800		2×30×40×4000	2.86kg	°
227-493	11,700		2×25×50×4000	3.08kg	°
224-472	8,600		2×20×40×4000	2.43kg	°
227-495	4,600		1.5×10×30×4000	1.20kg	°
外寸					

不等辺角パイプ(ブロンズ)

商品番号	1本価格	断面図	アルマイト材		
			サイズ 厚×縦×横×長	重量	単位
227-482	15,000		2×40×60×4000	4.16kg	本
227-483	15,000		2×30×70×4000	4.16kg	°
224-447	13,500		2×30×60×4000	3.73kg	°
227-485	11,100		2×25×50×4000	3.08kg	°
224-473	8,600		2×20×40×4000	2.43kg	°
227-487	7,200		2×20×30×4000	2.00kg	°
227-488	4,400		1.5×15×25×4000	1.20kg	°
外寸					


不等辺角パイプ(ブラック)

商品番号	1本価格	断面図	アルマイト材		
			サイズ 厚×縦×横×長	重量	単位
227-489	15,500		2×30×60×4000	3.73kg	本
227-490	8,900		2×20×40×4000	2.43kg	°
外寸					


アルミ角パイプキャップ

シルバー		ステンカラー		ブロンズ		ブラック		仕様	重量	単位
商品番号	1個価格	商品番号	1個価格	商品番号	1個価格	商品番号	1個価格			
224-455	380	224-456	430	224-457	430			25×50用	7g	個
224-458	380					224-459	430	30×50用	8g	°
224-460	520	224-461	550	224-462	550	224-463	550	50×50用	14g	°
224-464	660							70×50用	20g	°
224-465	660			224-466	750			100×50用	28g	°

チャンネル4000(2000) (シルバー)

商品番号	1本価格	断面図	アルマイト材		
			サイズ 厚×縦×横×長	重量	単位
226-243	11,100		3×60×30×4000	3.71kg	本
226-242	9,200		3×50×25×4000	3.06kg	°
226-293	7,700		2.5×50×25×4000	2.57kg	°
226-241	4,600		1.9×38×20×4000	1.53kg	°
226-238	7,250		3×40×20×4000	2.41kg	°
226-292	5,000		2×40×20×4000	1.64kg	°
226-237	5,500		2.4×35×20×4000	1.82kg	°
226-291	4,600		2×35×20×4000	1.54kg	°
226-236	6,700		2.4×30×30×4000	2.22kg	°
226-245	5,700		2.0×30×30×4000	1.88kg	°
226-246	2,900		2.0×30×30×2000	0.93kg	°
226-235	3,700		2×30×15×4000	1.22kg	°
226-234	4,600		2×25×25×4000	1.54kg	°
226-233	2,300		1.5×24×10×4000	0.67kg	°
226-232	2,800		2×22×12×4000	0.91kg	°
226-231	3,700		2×20×20×4000	1.22kg	°
226-228	2,300		2×18×10×4000	0.74kg	°
226-227	2,700		2×15×15×4000	0.89kg	°
226-226	1,700		1.6×10×10×4000	0.46kg	°
226-225	3,400		1.5×15×24×4000	0.98kg	°
226-290	1,400		1.5×10×10×4000	0.44kg	°
226-224	1,900		1.2×10×15×4000	0.49kg	°
226-223	2,200		1×7.5×25×4000	0.60kg	°
226-222	850		1×11×5×4000	0.20kg	°
226-221	1,800		1×22×13×4000	0.50kg	°
226-218	1,600		1×18×12×4000	0.43kg	°
226-217	1,400		1×14×10×4000	0.35kg	°
226-216	1,300		1×12×10×4000	0.32kg	°
226-215	1,200	1×10×10×4000	0.31kg	°	
226-214	1,200	1×8.5×10×4000	0.29kg	°	
226-213	1,100	1×7.5×10×4000	0.28kg	°	
226-212	1,000	1×6.5×9×4000	0.24kg	°	
226-211	850	1×5.5×8×4000	0.21kg	°	


チャンネル(シルバークリア)

商品番号	1本価格	断面図	アルマイト材		
			サイズ 厚×縦×横×長	重量	単位
227-496	6,700		3×40×20×4000	2.41kg	本
227-498	6,200		2.4×30×30×4000	2.22kg	°
227-497	3,400		2×30×15×4000	1.22kg	°
227-500	4,300		2×25×25×4000	1.54kg	°
227-501	3,400		2×20×20×4000	1.22kg	°
227-502	2,500		2×15×15×4000	0.89kg	°
外寸					

チャンネル(ステンカラー)

商品番号	1本価格	断面図	アルマイト材		
			サイズ 厚×縦×横×長	重量	単位
227-504	8,400		2.4×30×30×4000	2.22kg	本
227-505	4,700		2×20×20×4000	1.22kg	°

チャンネル(ブラック)

商品番号	1本価格	断面図	アルマイト材		
			サイズ 厚×縦×横×長	重量	単位
227-503	5,100		2×30×15×4000	1.22kg	本

▶ ご注意

・チャンネルは、外寸法で何mmとご指示ください。内寸法は厚みを差し引いたサイズとなります。

アクリル焼付塗装

