




8521

RT100HF

切削条件▶A-143

難削材 5×D用

- 5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。



(単位: mm)

商品コード	刃径 d ₁	シャンク径 d ₂	全長 l ₁	溝長 l ₂	シャンク長 l ₃
8521 003.000	3.00	6	66	28	36
8521 003.100	3.10	6	66	28	36
8521 003.170	3.17	6	66	28	36
8521 003.200	3.20	6	66	28	36
8521 003.250	3.25	6	66	28	36
8521 003.300	3.30	6	66	28	36
8521 003.400	3.40	6	66	28	36
8521 003.500	3.50	6	66	28	36
8521 003.570	3.57	6	66	28	36
8521 003.600	3.60	6	66	28	36
8521 003.700	3.70	6	66	28	36
8521 003.800	3.80	6	74	36	36
8521 003.900	3.90	6	74	36	36
8521 003.970	3.97	6	74	36	36
8521 004.000	4.00	6	74	36	36
8521 004.100	4.10	6	74	36	36
8521 004.200	4.20	6	74	36	36
8521 004.300	4.30	6	74	36	36
8521 004.370	4.37	6	74	36	36
8521 004.400	4.40	6	74	36	36
8521 004.500	4.50	6	74	36	36
8521 004.600	4.60	6	74	36	36
8521 004.650	4.65	6	74	36	36
8521 004.700	4.70	6	74	36	36
8521 004.760	4.76	6	82	44	36
8521 004.800	4.80	6	82	44	36
8521 004.900	4.90	6	82	44	36
8521 005.000	5.00	6	82	44	36
8521 005.100	5.10	6	82	44	36
8521 005.160	5.16	6	82	44	36
8521 005.200	5.20	6	82	44	36
8521 005.300	5.30	6	82	44	36
8521 005.400	5.40	6	82	44	36
8521 005.500	5.50	6	82	44	36
8521 005.550	5.55	6	82	44	36
8521 005.560	5.56	6	82	44	36

商品コード	刃径 d ₁	シャンク径 d ₂	全長 l ₁	溝長 l ₂	シャンク長 l ₃
8521 005.600	5.60	6	82	44	36
8521 005.700	5.70	6	82	44	36
8521 005.800	5.80	6	82	44	36
8521 005.900	5.90	6	82	44	36
8521 005.950	5.95	6	82	44	36
8521 006.000	6.00	6	82	44	36
8521 006.100	6.10	8	91	53	36
8521 006.200	6.20	8	91	53	36
8521 006.300	6.30	8	91	53	36
8521 006.350	6.35	8	91	53	36
8521 006.400	6.40	8	91	53	36
8521 006.500	6.50	8	91	53	36
8521 006.600	6.60	8	91	53	36
8521 006.700	6.70	8	91	53	36
8521 006.750	6.75	8	91	53	36
8521 006.800	6.80	8	91	53	36
8521 006.900	6.90	8	91	53	36
8521 007.000	7.00	8	91	53	36
8521 007.100	7.10	8	91	53	36
8521 007.140	7.14	8	91	53	36
8521 007.200	7.20	8	91	53	36
8521 007.300	7.30	8	91	53	36
8521 007.400	7.40	8	91	53	36
8521 007.500	7.50	8	91	53	36
8521 007.540	7.54	8	91	53	36
8521 007.600	7.60	8	91	53	36
8521 007.700	7.70	8	91	53	36
8521 007.800	7.80	8	91	53	36
8521 007.900	7.90	8	91	53	36
8521 007.940	7.94	8	91	53	36
8521 008.000	8.00	8	91	53	36
8521 008.100	8.10	10	103	61	40
8521 008.200	8.20	10	103	61	40
8521 008.300	8.30	10	103	61	40
8521 008.330	8.33	10	103	61	40

超硬ドリル

3×D用

5×D用

7×D用

12×D用

MQL
ロングステン
レス用

難削材用

高硬度
加工用

マイクロ

ロング

アルミ・
鋳鉄用ろう付け・
刃先交換式

ガンドリル

Signum

次のページにつづく▶