

ストレートシャンク

ハイスドリル



504

GT100

切削条件▶B-235

特長3

●深穴加工定番。高能率加工用(特長3)ロングドリルです。



(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0504 002.500	2.50	225	150
0504 003.000	3.00	240	160
0504 003.100	3.10	250	170
0504 003.170	3.17	250	170
0504 003.200	3.20	250	170
0504 003.300	3.30	250	170
0504 003.400	3.40	265	180
0504 003.500	3.50	265	180
0504 003.570	3.57	265	180
0504 003.600	3.60	265	180
0504 003.700	3.70	265	180
0504 003.800	3.80	280	190
0504 003.900	3.90	280	190
0504 003.970	3.97	280	190
0504 004.000	4.00	280	190
0504 004.100	4.10	280	190
0504 004.110	4.11	280	190
0504 004.200	4.20	280	190
0504 004.250	4.25	280	190
0504 004.300	4.30	295	200
0504 004.370	4.37	295	200
0504 004.400	4.40	295	200
0504 004.500	4.50	295	200
0504 004.600	4.60	295	200
0504 004.700	4.70	295	200
0504 004.760	4.76	315	210
0504 004.800	4.80	315	210
0504 004.900	4.90	315	210
0504 005.000	5.00	315	210
0504 005.100	5.10	315	210
0504 005.200	5.20	315	210
0504 005.400	5.40	330	225
0504 005.500	5.50	330	225
0504 005.560	5.56	330	225

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0504 005.600	5.60	330	225
0504 005.800	5.80	330	225
0504 005.900	5.90	330	225
0504 005.950	5.95	330	225
0504 006.000	6.00	330	225
0504 006.200	6.20	350	235
0504 006.300	6.30	350	235
0504 006.350	6.35	350	235
0504 006.400	6.40	350	235
0504 006.500	6.50	350	235
0504 006.700	6.70	350	235
0504 006.750	6.75	370	250
0504 006.800	6.80	370	250
0504 006.900	6.90	370	250
0504 007.000	7.00	370	250
0504 007.140	7.14	370	250
0504 007.200	7.20	370	250
0504 007.500	7.50	370	250
0504 007.540	7.54	390	265
0504 007.600	7.60	390	265
0504 007.700	7.70	390	265
0504 007.750	7.75	390	265
0504 007.800	7.80	390	265
0504 007.900	7.90	390	265
0504 007.940	7.94	390	265
0504 008.000	8.00	390	265
0504 008.200	8.20	390	265
0504 008.330	8.33	390	265
0504 008.500	8.50	390	265
0504 008.600	8.60	410	280
0504 008.730	8.73	410	280
0504 008.800	8.80	410	280
0504 008.900	8.90	410	280
0504 009.000	9.00	410	280

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0504 009.100	9.10	410	280
0504 009.200	9.20	410	280
0504 009.400	9.40	410	280
0504 009.500	9.50	410	280
0504 009.520	9.52	430	295
0504 009.530	9.53	430	295
0504 009.920	9.92	430	295
0504 010.000	10.00	430	295
0504 010.320	10.32	430	295
0504 010.500	10.50	430	295
0504 010.720	10.72	455	310
0504 011.000	11.00	455	310
0504 011.110	11.11	455	310
0504 011.500	11.50	455	310
0504 012.000	12.00	480	330
0504 012.200	12.20	480	330
0504 012.500	12.50	480	330
0504 013.000	13.00	480	330

エンドミル
シャンク

ストレート
シャンク

テーパ
シャンク

マイクロ

サブランド
ドリル

コア
ドリル

エクス
テンション

スタブ

レギュラ

セミロング

ロング

特長

超特長

DM