

# ロングシリーズ 全長100mm


## J731

GT100

切削条件▶A-166

FIREコーティング品 J741▶A-058

●アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。



※特定代理店在庫品です。K

(単位: mm)

| 商品コード        | 刃径             | 全長             | 溝長             |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
|              | d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> |
| J731 002.000 | 2.00           | 100            | 60             |
| J731 002.100 | 2.10           | 100            | 60             |
| J731 002.200 | 2.20           | 100            | 60             |
| J731 002.300 | 2.30           | 100            | 60             |
| J731 002.400 | 2.40           | 100            | 60             |
| J731 002.500 | 2.50           | 100            | 60             |
| J731 002.600 | 2.60           | 100            | 60             |
| J731 002.700 | 2.70           | 100            | 60             |
| J731 002.800 | 2.80           | 100            | 60             |
| J731 002.900 | 2.90           | 100            | 60             |
| J731 003.000 | 3.00           | 100            | 60             |
| J731 003.100 | 3.10           | 100            | 60             |
| J731 003.200 | 3.20           | 100            | 60             |
| J731 003.300 | 3.30           | 100            | 60             |
| J731 003.400 | 3.40           | 100            | 60             |
| J731 003.500 | 3.50           | 100            | 60             |
| J731 003.600 | 3.60           | 100            | 60             |
| J731 003.700 | 3.70           | 100            | 60             |
| J731 003.800 | 3.80           | 100            | 60             |
| J731 003.900 | 3.90           | 100            | 60             |
| J731 004.000 | 4.00           | 100            | 60             |
| J731 004.100 | 4.10           | 100            | 60             |
| J731 004.200 | 4.20           | 100            | 60             |
| J731 004.300 | 4.30           | 100            | 60             |
| J731 004.400 | 4.40           | 100            | 60             |
| J731 004.500 | 4.50           | 100            | 60             |
| J731 004.600 | 4.60           | 100            | 60             |
| J731 004.700 | 4.70           | 100            | 60             |
| J731 004.800 | 4.80           | 100            | 60             |
| J731 004.900 | 4.90           | 100            | 60             |
| J731 005.000 | 5.00           | 100            | 60             |
| J731 005.100 | 5.10           | 100            | 60             |
| J731 005.200 | 5.20           | 100            | 60             |
| J731 005.300 | 5.30           | 100            | 60             |
| J731 005.400 | 5.40           | 100            | 60             |
| J731 005.500 | 5.50           | 100            | 60             |

| 商品コード        | 刃径             | 全長             | 溝長             |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
|              | d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> |
| J731 005.600 | 5.60           | 100            | 60             |
| J731 005.700 | 5.70           | 100            | 60             |
| J731 005.800 | 5.80           | 100            | 60             |
| J731 005.900 | 5.90           | 100            | 60             |
| J731 006.000 | 6.00           | 100            | 60             |
| J731 006.100 | 6.10           | 100            | 60             |
| J731 006.200 | 6.20           | 100            | 60             |
| J731 006.300 | 6.30           | 100            | 60             |
| J731 006.400 | 6.40           | 100            | 60             |
| J731 006.500 | 6.50           | 100            | 60             |
| J731 006.600 | 6.60           | 100            | 60             |
| J731 006.700 | 6.70           | 100            | 60             |
| J731 006.800 | 6.80           | 100            | 60             |
| J731 006.900 | 6.90           | 100            | 60             |
| J731 007.000 | 7.00           | 100            | 60             |
| J731 007.100 | 7.10           | 100            | 60             |
| J731 007.200 | 7.20           | 100            | 60             |
| J731 007.300 | 7.30           | 100            | 60             |
| J731 007.400 | 7.40           | 100            | 60             |
| J731 007.500 | 7.50           | 100            | 60             |
| J731 007.600 | 7.60           | 100            | 60             |
| J731 007.700 | 7.70           | 100            | 60             |
| J731 007.800 | 7.80           | 100            | 60             |
| J731 007.900 | 7.90           | 100            | 60             |
| J731 008.000 | 8.00           | 100            | 60             |
| J731 008.100 | 8.10           | 100            | 60             |
| J731 008.200 | 8.20           | 100            | 60             |
| J731 008.300 | 8.30           | 100            | 60             |
| J731 008.400 | 8.40           | 100            | 60             |
| J731 008.500 | 8.50           | 100            | 60             |
| J731 008.600 | 8.60           | 100            | 60             |
| J731 008.700 | 8.70           | 100            | 60             |
| J731 008.800 | 8.80           | 100            | 60             |
| J731 008.900 | 8.90           | 100            | 60             |
| J731 009.000 | 9.00           | 100            | 60             |
| J731 009.100 | 9.10           | 100            | 60             |

- 3×D用
- 5×D用
- 7×D用
- 12×D用
- MQL  
ロング
- ステン  
レス用
- 難削材用
- 高硬度  
加工用
- マイクロ
- ロング
- アルミ・  
鋳鉄用
- ろう付け  
刃先交換式
- ガンドリル
- 標準品
- 特定 K
- 特定 S
- ハコート