



245

タイプN

切削条件▶B-225

レギュラ

TINコーティング品 654▶B-162


●一般の用途で使用される汎用ドリルです。



ハイスドリル



Form A
φ14.01以上



(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長	MT No.
	d ₁	l ₁	l ₂	
0245 002.000	2.00	101	24	1
0245 002.400	2.40	111	30	1
0245 002.500	2.50	111	30	1
0245 002.600	2.60	111	30	1
0245 002.800	2.80	114	33	1
0245 002.900	2.90	114	33	1
0245 003.000	3.00	114	33	1
0245 003.200	3.20	117	36	1
0245 003.250	3.25	117	36	1
0245 003.300	3.30	117	36	1
0245 003.400	3.40	120	39	1
0245 003.500	3.50	120	39	1
0245 003.700	3.70	120	39	1
0245 003.800	3.80	124	43	1
0245 003.900	3.90	124	43	1
0245 004.000	4.00	124	43	1
0245 004.100	4.10	124	43	1
0245 004.200	4.20	124	43	1
0245 004.250	4.25	124	43	1
0245 004.300	4.30	128	47	1
0245 004.370	4.37	128	47	1
0245 004.400	4.40	128	47	1
0245 004.500	4.50	128	47	1
0245 004.600	4.60	128	47	1
0245 004.700	4.70	128	47	1
0245 004.760	4.76	133	52	1
0245 004.800	4.80	133	52	1
0245 004.900	4.90	133	52	1
0245 005.000	5.00	133	52	1
0245 005.100	5.10	133	52	1
0245 005.160	5.16	133	52	1
0245 005.200	5.20	133	52	1
0245 005.250	5.25	133	52	1
0245 005.300	5.30	133	52	1

商品コード	刃径	全長	溝長	MT No.
	d ₁	l ₁	l ₂	
0245 005.400	5.40	138	57	1
0245 005.500	5.50	138	57	1
0245 005.560	5.56	138	57	1
0245 005.600	5.60	138	57	1
0245 005.700	5.70	138	57	1
0245 005.750	5.75	138	57	1
0245 005.800	5.80	138	57	1
0245 005.900	5.90	138	57	1
0245 005.950	5.95	138	57	1
0245 006.000	6.00	138	57	1
0245 006.100	6.10	144	63	1
0245 006.200	6.20	144	63	1
0245 006.250	6.25	144	63	1
0245 006.300	6.30	144	63	1
0245 006.350	6.35	144	63	1
0245 006.400	6.40	144	63	1
0245 006.500	6.50	144	63	1
0245 006.600	6.60	144	63	1
0245 006.700	6.70	144	63	1
0245 006.750	6.75	150	69	1
0245 006.800	6.80	150	69	1
0245 006.900	6.90	150	69	1
0245 007.000	7.00	150	69	1
0245 007.140	7.14	150	69	1
0245 007.200	7.20	150	69	1
0245 007.250	7.25	150	69	1
0245 007.300	7.30	150	69	1
0245 007.400	7.40	150	69	1
0245 007.500	7.50	150	69	1
0245 007.540	7.54	156	75	1
0245 007.600	7.60	156	75	1
0245 007.700	7.70	156	75	1
0245 007.750	7.75	156	75	1

エンドミル
シャンク

ストレート
シャンク

テーパ
シャンク

マイクロ

サブラッド
ドリル

コア
ドリル

エクス
テンション

スタブ

レギュラ

セミロング

ロング

特長

超特長

ホモ

次のページにつづく