

ロングシリーズ 全長200mm

超硬ドリル

J763


GT100

切削条件▶A-166

- アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。
- 内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。



Form GT



※特定代理店在庫品です。K

(単位：mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J763 003.000	3.00	200	120
J763 003.100	3.10	200	120
J763 003.200	3.20	200	120
J763 003.300	3.30	200	120
J763 003.400	3.40	200	120
J763 003.500	3.50	200	120
J763 003.600	3.60	200	120
J763 003.700	3.70	200	120
J763 003.800	3.80	200	120
J763 003.900	3.90	200	120
J763 004.000	4.00	200	120
J763 004.100	4.10	200	120
J763 004.200	4.20	200	120
J763 004.300	4.30	200	120
J763 004.400	4.40	200	120
J763 004.500	4.50	200	120
J763 004.600	4.60	200	120
J763 004.700	4.70	200	120
J763 004.800	4.80	200	120
J763 004.900	4.90	200	120
J763 005.000	5.00	200	120
J763 005.100	5.10	200	120
J763 005.200	5.20	200	120
J763 005.300	5.30	200	120
J763 005.400	5.40	200	120
J763 005.500	5.50	200	120
J763 005.600	5.60	200	120
J763 005.700	5.70	200	120
J763 005.800	5.80	200	120
J763 005.900	5.90	200	120
J763 006.000	6.00	200	120
J763 006.100	6.10	200	120
J763 006.200	6.20	200	120
J763 006.300	6.30	200	120
J763 006.400	6.40	200	120
J763 006.500	6.50	200	120

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
J763 006.600	6.60	200	120
J763 006.700	6.70	200	120
J763 006.800	6.80	200	120
J763 006.900	6.90	200	120
J763 007.000	7.00	200	120
J763 007.100	7.10	200	120
J763 007.200	7.20	200	120
J763 007.300	7.30	200	120
J763 007.400	7.40	200	120
J763 007.500	7.50	200	120
J763 007.600	7.60	200	120
J763 007.700	7.70	200	120
J763 007.800	7.80	200	120
J763 007.900	7.90	200	120
J763 008.000	8.00	200	140
J763 008.100	8.10	200	140
J763 008.200	8.20	200	140
J763 008.300	8.30	200	140
J763 008.400	8.40	200	140
J763 008.500	8.50	200	140
J763 008.600	8.60	200	140
J763 008.700	8.70	200	140
J763 008.800	8.80	200	140
J763 008.900	8.90	200	140
J763 009.000	9.00	200	140
J763 009.100	9.10	200	140
J763 009.200	9.20	200	140
J763 009.300	9.30	200	140
J763 009.400	9.40	200	140
J763 009.500	9.50	200	140
J763 009.600	9.60	200	140
J763 009.700	9.70	200	140
J763 009.800	9.80	200	140
J763 009.900	9.90	200	140
J763 010.000	10.00	200	140