



257

タイプN

切削条件▶B-231


セミロング

TINコーティング品 655▶B-178

●一般の用途で使用される汎用ドリルです。



Form A  
φ14.01以上



(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長	MT No.
	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	
0257 002.900	2.90	132	51	1
0257 003.900	3.90	145	64	1
0257 004.000	4.00	145	64	1
0257 004.100	4.10	145	64	1
0257 004.200	4.20	145	64	1
0257 004.500	4.50	150	69	1
0257 004.700	4.70	150	69	1
0257 005.000	5.00	155	74	1
0257 005.100	5.10	155	74	1
0257 005.200	5.20	155	74	1
0257 005.250	5.25	155	74	1
0257 005.500	5.50	161	80	1
0257 005.800	5.80	161	80	1
0257 006.000	6.00	161	80	1
0257 006.100	6.10	167	86	1
0257 006.200	6.20	167	86	1
0257 006.400	6.40	167	86	1
0257 006.500	6.50	167	86	1
0257 006.600	6.60	167	86	1
0257 006.700	6.70	167	86	1
0257 006.750	6.75	174	93	1
0257 006.800	6.80	174	93	1
0257 006.900	6.90	174	93	1
0257 007.000	7.00	174	93	1
0257 007.100	7.10	174	93	1
0257 007.200	7.20	174	93	1
0257 007.300	7.30	174	93	1
0257 007.500	7.50	174	93	1
0257 007.600	7.60	181	100	1
0257 007.700	7.70	181	100	1
0257 007.750	7.75	181	100	1
0257 007.800	7.80	181	100	1
0257 007.900	7.90	181	100	1
0257 008.000	8.00	181	100	1

商品コード	刃径	全長	溝長	MT No.
	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	
0257 008.050	8.05	181	100	1
0257 008.100	8.10	181	100	1
0257 008.200	8.20	181	100	1
0257 008.250	8.25	181	100	1
0257 008.300	8.30	181	100	1
0257 008.400	8.40	181	100	1
0257 008.500	8.50	181	100	1
0257 008.600	8.60	188	107	1
0257 008.700	8.70	188	107	1
0257 008.750	8.75	188	107	1
0257 008.800	8.80	188	107	1
0257 009.000	9.00	188	107	1
0257 009.100	9.10	188	107	1
0257 009.200	9.20	188	107	1
0257 009.250	9.25	188	107	1
0257 009.300	9.30	188	107	1
0257 009.400	9.40	188	107	1
0257 009.500	9.50	188	107	1
0257 009.600	9.60	197	116	1
0257 009.700	9.70	197	116	1
0257 009.750	9.75	197	116	1
0257 009.800	9.80	197	116	1
0257 009.900	9.90	197	116	1
0257 010.000	10.00	197	116	1
0257 010.050	10.05	197	116	1
0257 010.100	10.10	197	116	1
0257 010.200	10.20	197	116	1
0257 010.250	10.25	197	116	1
0257 010.300	10.30	197	116	1
0257 010.400	10.40	197	116	1
0257 010.500	10.50	197	116	1
0257 010.600	10.60	197	116	1
0257 010.700	10.70	206	125	1

ハイスドリル

エンドミル  
シャンク  
ストレート  
シャンク  
テーパ  
シャンク  
マイクロ  
サブラッド  
ドリル  
コア  
ドリル  
エクス  
テンション  
スタブ  
レギュラ  
セミロング  
ロング  
特長  
超特長

ホモ

次のページにつづく