

サブランドドリル

ハイスドリル


537

タイプN

切削条件▶B-245

90° 面取り用(クリアランスホール)

●面取りと穴あけが1工程にて加工できます。



(単位: mm)

商品コード	刃径	刃径	全長	溝長	ステップ長	メトリック ねじ	MT No.
	d_2	$d_1^{(h9)}$	l_1	l_2	l_3		
0537 011.000	11.00	5.50	175	94	13	M5	1
0537 013.000	13.00	6.60	182	101	15	M6	1
0537 017.200	17.20	9.00	228	130	19	M8	2
0537 021.500	21.50	11.00	248	150	23	M10	2
0537 026.000	26.00	14.00	286	165	27	M12	3
0537 029.000	29.00	16.00	296	175	31	M14	3

在庫状況はお手数ですが都度お問い合わせください


541

タイプN

切削条件▶B-245

90° 面取り用(ねじ下穴用)

●面取りと穴あけが1工程にて加工できます。



(単位: mm)

商品コード	刃径	刃径	全長	溝長	ステップ長	メトリック ねじ	MT No.
	d_2	$d_1^{(h9)}$	l_1	l_2	l_3		
0541 009.000	9.00	6.80	162	81	21	M8	1
0541 011.000	11.00	8.50	175	94	25.5	M10	1
0541 013.500	13.50	10.20	189	108	30	M12	1
0541 015.500	15.50	12.00	218	120	34.5	M14	2
0541 017.500	17.50	14.00	228	130	38.5	M16	2
0541 020.000	20.00	15.50	238	140	43.5	M18	2
0541 022.000	22.00	17.50	248	150	47.5	M20	2

在庫状況はお手数ですが都度お問い合わせください

ホモ