



724


NC

切削条件▶E-022

120°

FIREコーティング品 **F724▶E-015**

- センタリングと面取りを同時加工できます。



(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0724 005.000	5.00	62	14
0724 006.000	6.00	66	16
0724 006.350	6.35	70	17
0724 008.000	8.00	79	21
0724 009.520	9.52	89	25
0724 010.000	10.00	89	25

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
0724 012.000	12.00	102	30
0724 012.700	12.70	102	30
0724 015.870	15.87	115	37
0724 016.000	16.00	115	37
0724 019.050	19.05	131	45
0724 020.000	20.00	131	45

センタリングツール

F724


NC

切削条件▶E-022

120°

ノンコーティング品 **724▶E-015**

- センタリングと面取りを同時加工できます。
- FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。



(単位: mm)

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
F724 005.000	5.00	62	14
F724 006.000	6.00	66	16
F724 006.350	6.35	70	17
F724 008.000	8.00	79	21
F724 009.520	9.52	89	25
F724 010.000	10.00	89	25

商品コード	刃径	全長	溝長
	d ₁	l ₁	l ₂
F724 012.000	12.00	102	30
F724 012.700	12.70	102	30
F724 015.870	15.87	115	37
F724 016.000	16.00	115	37
F724 019.050	19.05	131	45
F724 020.000	20.00	131	45

超鋼

ハイス

ノンコート

FIRE