

不等リードRF100シリーズ


3731

RF100U

切削条件 ▶ C-068

汎用 4枚刃 ショート

- 不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。
- シャンク部フラット付です。



(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	ネック径	全長	刃長	首下長
	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3
3731 006.000	6.0	6.0	5.5	54	10	18
3731 008.000	8.0	8.0	7.5	58	12	22
3731 010.000	10.0	10.0	9.2	66	14	26
3731 012.000	12.0	12.0	11.2	73	16	28
3731 014.000	14.0	14.0	13.2	75	18	30
3731 016.000	16.0	16.0	15.0	82	22	34
3731 018.000	18.0	18.0	17.0	84	24	36
3731 020.000	20.0	20.0	19.0	92	26	42

※旧製作分はシャンク部の逃がしがありません


3736

RF100U

切削条件 ▶ C-068

汎用 4枚刃 レギュラ

- 不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。



(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	ネック径	全長	刃長	首下長
	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3
3736 004.000	4.0	6.0	3.7	57	11	18
3736 005.000	5.0	6.0	4.7	57	13	18
3736 006.000	6.0	6.0	5.5	57	13	21
3736 008.000	8.0	8.0	7.5	63	19	27
3736 010.000	10.0	10.0	9.2	72	22	32
3736 012.000	12.0	12.0	11.2	83	26	38
3736 014.000	14.0	14.0	13.2	83	26	38
3736 016.000	16.0	16.0	15.0	92	32	44
3736 018.000	18.0	18.0	17.0	92	32	44
3736 020.000	20.0	20.0	19.0	104	38	54
3736 025.000	25.0	25.0	23.5	121	45	65

※旧製作分はシャンク部の逃がしがありません

超硬エンドミル

不等リード

汎用スクエア

強ねじれスクエア

高硬度加工用

アルミ複合材加工用

面取り用

ラフィング

コーナーR付

ボール

2枚刃

3枚刃

4枚刃

多刃

FIRE