

汎用スクエア


3649

切削条件▶C-074

4枚刃 レギュラ

ノンコーティング品 3197 もあります

- 生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
- 側面加工に適しています。



(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	有効刃長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
3649 002.000	2.00	6	57	7
3649 003.000	3.00	6	57	8
3649 003.500	3.50	6	57	10
3649 004.000	4.00	6	57	11
3649 004.500	4.50	6	57	11
3649 005.000	5.00	6	57	13
3649 006.000	6.00	6	57	13
3649 007.000	7.00	8	63	16
3649 008.000	8.00	8	63	19

商品コード	刃径	シャンク径	全長	有効刃長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
3649 009.000	9.00	10	72	19
3649 010.000	10.00	10	72	22
3649 012.000	12.00	12	83	26
3649 014.000	14.00	14	83	26
3649 014.001	14.00	16	92	32
3649 016.000	16.00	16	92	32
3649 018.000	18.00	18	92	32
3649 018.001	18.00	20	104	38
3649 020.000	20.00	20	104	38

商品コード14.001と18.001は在庫僅少品です。

超硬エンドミル

不等
リード


3023

切削条件▶C-074

4枚刃 ロング

ノンコーティング品 3012 もあります

- 深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。



(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	有効刃長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
3023 003.000	3.00	3	75	20
3023 004.000	4.00	4	75	25
3023 005.000	5.00	5	75	30
3023 006.000	6.00	6	75	30
3023 008.000	8.00	8	100	40
3023 010.000	10.00	10	100	40
3023 012.000	12.00	12	150	45

商品コード	刃径	シャンク径	全長	有効刃長
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
3023 014.000	14.00	14	150	45
3023 014.001	14.00	16	150	65
3023 016.000	16.00	16	150	65
3023 018.000	18.00	18	150	65
3023 018.001	18.00	20	150	65
3023 020.000	20.00	20	150	65

商品コード14.001と18.001は在庫僅少品です。

FIRE