



ラインナップ

Line Up

ATHCoating



【注意】※:RE 2mm以上はバックドラフト形状ではありません。
【Note】※:RE 2mm or larger does not have backdraft shape.



ボール半径 RE	RE精度 Tolerance on RE
RE ≤ 0.25	±0.003
0.25 < RE ≤ 3	±0.005
3.5 ≤ RE ≤ 5	±0.01 一部のサイズを除きます。*1 Excluding some sizes.
RE = 6	±0.015

※1 RE4とRE5のアイテムで首下長>80は±0.015です。
±0.015 for RE4 and RE5 types with under neck length of more than 80.



EPDBPE2-ATH

※2 LF>150mmのアイテムとDCONMS>12mmのアイテムはh6です。
Items with LF>150mm or DCONMS>12mm are h6.

商品コード Item code	在庫 Stock	寸 法 Size(mm)											干涉角度 Interference angle (°)		勾配角に対する実有効首下長 Effective under neck length with respect to draft angle					希望小売 価格 (円) Suggested retail price (¥)
		ボール半径 Ball radius	外径 Tool dia.	首部 テーパー(半角) Neck angle	首下長 Under neck length	刃長 Flute length	首径 Neck dia.	首元径 Under neck dia.	全長 Overall length	シャン径 Shank dia.	首R Neck R	首形状 Neck shape	仮想首長 Approx neck length	0.5°	1°	1.5°	2°	3°		
		RE	DC	BHTA2	LH	APMX	BD2	BD3	LF	DCONMS			ℓ'						θK	
EPDBPE2002-1-04-ATH	●			0.4	1			0.182			7		1.35	10.89	1.55	1.72	1.88	2.03	2.31	10,610
EPDBPE2002-1.5-04-ATH	●				1.5			0.189			7		1.77	10.39	2.06	2.28	2.47	2.64	2.97	11,370
EPDBPE2002-2-04-ATH	●				2			0.196			10		2.2	9.94	2.7	3.03	3.3	3.56	4.02	11,900
EPDBPE2002-3-04-ATH	●				3			0.21			10		2.29	9.14	3.73	4.14	4.47	4.77	5.29	14,040
EPDBPE2002-2-09-ATH	●			0.9	2			0.228			10		1.1	10.01	2.32	2.81	3.14	3.42	3.92	11,900
EPDBPE2002-2.5-09-ATH	●				2.5			0.244			10		1.1	9.6	2.36	3.32	3.7	4.01	4.54	12,970
EPDBPE2002-3-09-ATH	●	0.1	0.2		3	0.15	0.17	0.26	50	4	10	A	1.1	9.23	2.36	3.84	4.25	4.58	5.15	14,040
EPDBPE2002-1-14-ATH	●			1.4	1			0.212			7		0.76	10.96	1.24	1.51	1.71	1.88	2.2	10,610
EPDBPE2002-2-14-ATH	●				2			0.26			10		0.76	10.08	1.13	2.47	2.93	3.26	3.8	11,900
EPDBPE2002-3-14-ATH	●				3			0.309			10		0.76	9.32	1.13	2.42	3.96	4.37	5	14,040
EPDBPE2002-1-29-ATH	●			2.9	1			0.256			7		0.44	11.08	0.51	0.62	0.81	1.57	1.99	10,610
EPDBPE2002-2-29-ATH	●				2			0.357			10		0.44	10.29	0.51	0.62	0.81	1.21	3.35	11,900
EPDBPE2002-3-29-ATH	●				3			0.459			10		0.44	9.61	0.51	0.62	0.81	1.21	4.37	14,040
EPDBPE2003-2-04-ATH	●			0.4	2			0.294			7		2.19	9.94	2.57	2.83	3.04	3.24	3.59	11,370
EPDBPE2003-3-04-ATH	●	0.15	0.3		3	0.25	0.27	0.308	50	4	10	A	2.39	9.12	3.73	4.14	4.47	4.76	5.28	11,900
EPDBPE2003-3-09-ATH	●				3			0.356			10		1.2	9.21	2.52	3.85	4.25	4.58	5.15	11,900
EPDBPE2003-4-09-ATH	●				4			0.388			10		1.2	8.53	2.52	4.87	5.35	5.73	6.35	12,220
EPDBPE2004-2-04-ATH	●			0.4	2			0.394			7		2.2	9.93	2.57	2.82	3.03	3.23	3.57	8,730
EPDBPE2004-3-04-ATH	●				3			0.408			7		2.44	9.1	3.6	3.92	4.18	4.4	4.8	8,730
EPDBPE2004-4-04-ATH	●				4			0.422			10		2.44	8.39	4.76	5.23	5.61	5.93	6.51	8,730
EPDBPE2004-5-04-ATH	●				5			0.436			10		2.44	7.78	5.78	6.33	6.74	7.1	7.71	9,070
EPDBPE2004-6-04-ATH	●				6			0.45			10		2.44	7.25	6.81	7.41	7.86	8.25	8.9	9,350
EPDBPE2004-8-04-ATH	●				8			0.478			10		2.44	6.39	8.85	9.57	10.08	10.51	11.24	9,890
EPDBPE2004-2-09-ATH	●			0.9	2			0.423			7		1.25	10	2.3	2.66	2.9	3.12	3.49	8,730
EPDBPE2004-4-09-ATH	●	0.2	0.4		4	0.3	0.37	0.486	50	4	10	A	1.25	8.49	2.57	4.87	5.35	5.72	6.34	8,730
EPDBPE2004-5-09-ATH	●				5			0.518			10		1.25	7.89	2.57	5.9	6.44	6.85	7.53	9,070
EPDBPE2004-6-09-ATH	●				6			0.549			10		1.25	7.37	2.57	6.92	7.52	7.97	8.69	9,350
EPDBPE2004-2-14-ATH	●			1.4	2			0.453			7		0.91	10.07	1.31	2.41	2.75	2.99	3.4	8,730
EPDBPE2004-4-14-ATH	●				4			0.551			10		0.91	8.6	1.31	2.7	5	5.47	6.16	8,730
EPDBPE2004-6-14-ATH	●				6			0.649			10		0.91	7.5	1.31	2.7	7.04	7.64	8.46	9,350
EPDBPE2004-2-29-ATH	●			2.9	2			0.542			7		0.59	10.28	0.67	0.8	1.02	1.48	3.04	8,730
EPDBPE2004-4-29-ATH	●				4			0.745			10		0.59	8.93	0.67	0.8	1.02	1.48	5.42	8,730
EPDBPE2004-6-29-ATH	●				6			0.947			10		0.59	7.9	0.67	0.8	1.02	1.48	7.45	9,350
EPDBPE2005-4-04-ATH	●			0.4	4			0.521			7		2.49	8.35	4.62	5	5.3	5.55	5.99	8,220
EPDBPE2005-6-04-ATH	●				6			0.549			10		2.49	7.2	6.8	7.41	7.86	8.24	8.89	8,690
EPDBPE2005-6-09-ATH	●	0.25	0.5		6	0.35	0.47	0.648	50	4	10	A	1.3	7.32	2.62	6.92	7.52	7.97	8.69	8,690
EPDBPE2005-8-09-ATH	●				8			0.71			10		1.3	6.45	2.62	8.96	9.67	10.18	10.99	8,690
EPDBPE2005-12-09-ATH	●			12			0.836			10		1.3	5.21	2.62	13.05	13.94	14.55	15.49	9,700	
EPDBPE20054-2-04-ATH	●			0.4	2			0.543			4		1.8	9.95	2.36	2.55	2.7	2.83	3.06	10,020
EPDBPE20054-4-04-ATH	●				4			0.571			7		1.8	8.35	4.55	4.96	5.26	5.52	5.97	10,020
EPDBPE20054-5-04-ATH	●	0.27	0.54		5	0.37	0.52	0.585	50	4	7	A	1.8	7.72	5.57	6.04	6.38	6.66	7.15	10,020
EPDBPE20054-6-04-ATH	●				6			0.599			10		1.8	7.19	6.73	7.37	7.82	8.21	8.87	11,040
EPDBPE20054-6.5-04-ATH	●				6.5			0.606			10		1.8	6.94	7.24	7.91	8.38	8.78	9.46	11,040
EPDBPE20054-7-04-ATH	●				7			0.613			10		1.8	6.72	7.76	8.45	8.94	9.35	10.05	11,040
EPDBPE2006-2-04-ATH	●			0.4	2			0.592			4		2.17	9.93	2.42	2.59	2.73	2.85	3.08	7,500
EPDBPE2006-4-04-ATH	●	0.3	0.6		4	0.4	0.57	0.62	50	4	7	A	2.54	8.31	4.62	5	5.29	5.54	5.98	7,790
EPDBPE2006-6-04-ATH	●				6			0.648			10		2.54	7.14	6.8	7.41	7.85	8.23	8.88	8,140
EPDBPE2006-8-04-ATH	●				8			0.676			10		2.54	6.26	8.85	9.56	10.07	10.5	11.22	8,370

●印：標準在庫品です。●：Stocked items. 干渉なし：No interference