


**3470**

RF100A/WF

切削条件▶C-070

**アルミ用 3枚刃 ロングネック**

●アルミの高速粗加工に最適です。



(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	ネック径	全長	刃長	首下長
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>
3470 006.000	6.0	6.0	5.5	65	18	29
3470 008.000	8.0	8.0	7.5	75	24	39
3470 010.000	10.0	10.0	9.2	80	30	40
3470 012.000	12.0	12.0	11.2	93	36	48
3470 016.000	16.0	16.0	15.0	108	48	60
3470 020.000	20.0	20.0	19.0	126	60	76

**3723**


切削条件▶C-078

**4枚刃 レギュラ**

●一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。



ノンコーティング品 3204 もあります



(単位: mm)

商品コード	刃径	シャンク径	全長	有効刃長
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>
3723 006.000	6.00	6	57	13
3723 008.000	8.00	8	63	19
3723 010.000	10.00	10	72	22
3723 012.000	12.00	12	83	26
3723 014.000	14.00	14	83	26
3723 014.001	14.00	16	92	32
3723 016.000	16.00	16	92	32
3723 018.000	18.00	18	92	32
3723 018.001	18.00	20	104	38
3723 020.000	20.00	20	104	38
3723 025.000	25.00	25	121	45

商品コード14.001と18.001は在庫僅少品です。

超硬  
エンドミル
 不等  
リード  
汎用  
スクエア  
強ねじれ  
スクエア  
高硬度  
加工用  
アルミ・複合材  
加工用  
面取り用

ラフィング

 コーナー  
R付  
ボール

2枚刃

3枚刃

4枚刃

多刃

ノンコート

FIRE