

ラインナップ

Line Up

エポックDスレッドモル Epoch D Thread Mill



4枚刃
4 flutes



不完全山数: 1山
1 incomplete thread and
2 complete threads



EDT-○○.○○-○○.○-TH

単位: mm Unit: mm



商品コード Item code	在庫 Stock	呼び径 Thread dia.	ピッチ Pitch	外径 Tool dia.	首下長 Under neck length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.	オイル ホール Oil hole	希望小売価格(円) Suggested retail price(¥) (特定代理店希望小売価格) (Specified distributor suggested retail price)
		D1	TP	DC	LU	OAL	DCONMS		
メートルねじ用 2Dタイプ 首下長 D1×2倍 For Metric threads 2D type Under neck length: 2 × D1	<input type="checkbox"/>	M2	0.4	1.4	4	50	6	-	-
	<input type="checkbox"/>	M2.2	0.45	1.6	4.4	50	6	-	-
	<input type="checkbox"/>	M2.5	0.45	1.8	5	50	6	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	M3	0.5	2.4	6	50	6	-	11,130
	<input checked="" type="checkbox"/>	M4	0.7	3.1	8	50	6	-	11,350
	<input checked="" type="checkbox"/>	M5	0.8	3.8	10	50	6	-	11,680
	<input checked="" type="checkbox"/>	M6	1	4.6	12	50	6	-	11,910
	<input checked="" type="checkbox"/>	M8	1.25	6.2	16	70	10	-	18,640
	<input checked="" type="checkbox"/>	M10	1.5	7.5	20	70	10	○	19,420
	<input checked="" type="checkbox"/>	M12	1.75	9	24	80	10	○	20,760
	<input type="checkbox"/>	M16	2	11.5	32	100	12	○	-
	<input type="checkbox"/>	M18	2.5	14	36	135	16	○	-
<input type="checkbox"/>	M20	2.5	15	40	135	16	○	-	
メートルねじ用 2.5Dタイプ 首下長 D1×2.5倍 For Metric threads 2.5D type Under neck length: 2.5 × D1	<input type="checkbox"/>	M2	0.4	1.4	5	50	6	-	-
	<input type="checkbox"/>	M2.2	0.45	1.6	5.5	50	6	-	-
	<input type="checkbox"/>	M2.5	0.45	1.8	6.25	50	6	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	M3	0.5	2.4	7.5	50	6	-	11,130
	<input checked="" type="checkbox"/>	M4	0.7	3.1	10	50	6	-	11,350
	<input checked="" type="checkbox"/>	M5	0.8	3.8	12.5	50	6	-	11,680
	<input checked="" type="checkbox"/>	M6	1	4.6	15	50	6	-	11,910
	<input checked="" type="checkbox"/>	M8	1.25	6.2	20	70	10	-	18,640
	<input checked="" type="checkbox"/>	M10	1.5	7.5	25	70	10	○	19,420
	<input checked="" type="checkbox"/>	M12	1.75	9	30	80	10	○	20,760
	<input type="checkbox"/>	M16	2	11.5	40	100	12	○	-
	<input type="checkbox"/>	M18	2.5	14	45	135	16	○	-
<input type="checkbox"/>	M20	2.5	15	50	135	16	○	-	
<input type="checkbox"/>	M24	3	15	60	135	16	○	-	
メートルねじ用 3Dタイプ 首下長 D1×3倍 For Metric threads 3D type Under neck length: 3 × D1	<input checked="" type="checkbox"/>	M3	0.5	2.4	9	55	6	-	12,240
	<input checked="" type="checkbox"/>	M4	0.7	3.1	12	55	6	-	12,480
	<input checked="" type="checkbox"/>	M5	0.8	3.8	15	60	6	-	12,840
	<input checked="" type="checkbox"/>	M6	1	4.6	18	60	6	-	13,090
	<input checked="" type="checkbox"/>	M8	1.25	6.2	24	80	10	-	20,500
	<input checked="" type="checkbox"/>	M10	1.5	7.5	30	80	10	○	21,370
	<input checked="" type="checkbox"/>	M12	1.75	9	36	95	10	○	22,840
メートルねじ用 3.5Dタイプ 首下長 D1×3.5倍 For Metric threads 3.5D type Under neck length: 3.5 × D1	<input checked="" type="checkbox"/>	M3	0.5	2.4	10.5	55	6	-	12,240
	<input checked="" type="checkbox"/>	M4	0.7	3.1	14	55	6	-	12,480
	<input checked="" type="checkbox"/>	M5	0.8	3.8	17.5	60	6	-	12,840
	<input checked="" type="checkbox"/>	M6	1	4.6	21	60	6	-	13,090
	<input checked="" type="checkbox"/>	M8	1.25	6.2	28	80	10	-	20,500
	<input checked="" type="checkbox"/>	M10	1.5	7.5	35	80	10	○	21,370
	<input checked="" type="checkbox"/>	M12	1.75	9	42	95	10	○	22,840
<input checked="" type="checkbox"/>	M16	2	11.5	56	120	12	○	27,750	

*工具径補正についてはP7、P.19を参照してください。 For information about tool diameter correction, refer to p7, P19.

●印: 標準在庫品です。 □印: 特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。
 ●: Stocked items. □: Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.