

# 超硬ボールエンドミル

強力形・ショート刃長 Powerful type, Short



±0.01



3 < Ds ≤ 3	: 0 ~ -0.006
3 < Ds ≤ 6	: 0 ~ -0.008
6 < Ds ≤ 10	: 0 ~ -0.009
10 < Ds ≤ 18	: 0 ~ -0.011
18 < Ds	: 0 ~ -0.013

(mm)

2枚刃  
2Flutes



BEK2



商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)					希望小売 価格(円) Suggested retail price(¥)
		ボール半径 Ball Radius	外径 Tool Dia.	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	シャンク径 Shank Dia.	
BEK2003	●	0.15	0.3	0.6	50	3	10,710
BEK2004	●	0.2	0.4	0.8	50	3	10,710
BEK2005	●	0.25	0.5	1	50	3	10,180
BEK2006	●	0.3	0.6	1.2	50	3	10,180
BEK2008	●	0.4	0.8	1.6	50	3	9,500
BEK2010	●	0.5	1	2.5	50	4	8,740
BEK2015	●	0.75	1.5	4	50	4	9,270
BEK2020	●	1	2	5	50	6	9,270
BEK2025	●	1.25	2.5	7	50	6	9,950
BEK2030	●	1.5	3	8	70	6	9,950
BEK2040	●	2	4	8	70	6	9,950
BEK2050	●	2.5	5	10	80	6	10,710
BEK2060	●	3	6	12	90	6	11,530
BEK2070	●	3.5	7	14	90	6	13,470
BEK2080	●	4	8	14	100	8	15,300
BEK2090	●	4.5	9	18	100	8	19,790
BEK2100	●	5	10	18	100	10	19,890
BEK2110	●	5.5	11	18	110	10	24,480
BEK2120	●	6	12	22	110	12	25,910
BEK2130	●	6.5	13	22	110	12	36,320
BEK2140	●	7	14	26	120	12	44,370
BEK2160	●	8	16	30	140	16	58,140
BEK2180	●	9	18	34	140	16	72,730
BEK2200	●	10	20	38	160	20	90,890

## BEK の対応被削材

Applicable work material of BEK

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	プリハー ド鋼 Pre-hardened steel ≤ 45HRC	高硬度 Hardened steel			ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminium alloy
		> 45HRC ≤ 55HRC	> 55HRC ≤ 65HRC	> 65HRC				
○	○				○	○	○	

○：標準在庫品です。●：Stocked Items.

## 再研磨対応外径範囲

Re-grinding compatibility range

商品コード Item code	外周 Outer dia. (mm)	エンド End (mm)
BEK	×	1 ~ 20