

# ハンマーコアドリル (ハンマードリル用)

コアドリル



**用途**


鉄筋コンクリート等への穴あけ作業に。

**仕様**

刃先径サイズ：25mm~ 200mm  
 使用電動機：ハンマードリル  
 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

**特長**

ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する構造によりスピーディな穴あけができます。



**HCFタイプ (フルセット)**

品番	サイズ ( )	全長 / 有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
HCF- 25	25	435/ 100	HP- 0	¥ 19,000	200592
HCF- 29	29		HP- 1	¥ 19,000	200608
HCF- 32	32			¥ 19,500	200615
HCF- 35	35			¥ 21,000	200622
HCF- 38	38			¥ 22,000	200639
HCF- 40	40			¥ 24,000	200646
HCF- 45	45		¥ 24,800	200653	
HCF- 50	50		¥ 25,800	200660	
HCF- 55	55		¥ 27,300	200677	
HCF- 60	60		¥ 28,400	200684	
HCF- 65	65		¥ 29,300	200691	
HCF- 70	70		¥ 30,500	200707	
HCF- 75	75		¥ 31,800	200714	
HCF- 80	80		¥ 33,500	200721	
HCF- 85	85		¥ 35,000	200738	
HCF- 90	90		¥ 36,100	200745	
HCF- 95	95		¥ 38,900	200752	
HCF- 100	100		¥ 39,800	200769	
HCF- 105	105		¥ 45,000	200776	
HCF- 110	110		¥ 48,000	200783	
HCF- 120	120	¥ 55,000	200790		
HCF- 130	130	¥ 66,000	200806		
* HCF- 140	140	¥ 71,000	201278		
HCF- 150	150	¥ 72,000	200813		
HCF- 160	160	¥ 83,000	200820		
* HCF- 165	165	¥ 93,000	201285		
HCF- 170	170	¥ 94,000	200837		
HCF- 180	180	¥ 103,000	200844		
HCF- 200	200	¥ 117,000	200851		

**HCBタイプ (ボディ)**


品番	サイズ ( )	全長 / 有効長 (mm)	標準価格	JANコード 4986362
HCB- 25	25	155/ 100	¥ 10,500	200004
HCB- 29	29		¥ 10,500	200011
HCB- 32	32		¥ 11,000	200028
HCB- 35	35		¥ 12,500	200035
HCB- 38	38		¥ 13,500	200042
HCB- 40	40		¥ 15,000	200059
HCB- 45	45		¥ 15,800	200066
HCB- 50	50		¥ 16,800	200073
HCB- 55	55		¥ 18,300	200080
HCB- 60	60		¥ 19,400	200097
HCB- 65	65		¥ 20,300	200103
HCB- 70	70		¥ 21,500	200110
HCB- 75	75		¥ 22,800	200127
HCB- 80	80		¥ 24,500	200134
HCB- 85	85		¥ 26,000	200141
HCB- 90	90		¥ 27,100	200158
HCB- 95	95		¥ 29,900	200165
HCB- 100	100		¥ 30,800	200172
HCB- 105	105		¥ 36,000	200189
HCB- 110	110		¥ 39,000	200196
HCB- 120	120	¥ 46,000	200202	
HCB- 130	130	¥ 57,000	200219	
* HCB- 140	140	¥ 62,000	201292	
HCB- 150	150	¥ 63,000	200226	
HCB- 160	160	¥ 74,000	200233	
* HCB- 165	165	¥ 84,000	201308	
HCB- 170	170	¥ 85,000	200240	
HCB- 180	180	¥ 94,000	200257	
HCB- 200	200	¥ 108,000	200264	

シャンク (六角軸 300L) を標準としています。

ガイドプレート付

**ハンマーコアドリル部品**

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ハンマーシャンク (六角軸) 300L	HS130	25~ 38	¥ 5,500	200295
ハンマーシャンク (六角軸) 450L	* HS145	25~ 38	¥ 10,000	200318
ハンマーシャンク (六角軸) 300L	HS230	40~ 200	¥ 6,000	200301
ハンマーシャンク (六角軸) 450L	* HS245	40~ 200	¥ 13,000	200325
ハンマーシャンク (PRT-60) 300L	HS230P	40~ 200	¥ 7,000	200332
ハンマーシャンク (スプライン軸) 300L	HS230S	40~ 200	¥ 11,200	200554
ハンマーシャンク (SS-60軸) 300L	HS130X	25~ 38	¥ 11,200	200561
ハンマーシャンク (SS-60軸) 300L	HS230X	40~ 200	¥ 11,200	200578
センターピン	HP- 0	25	¥ 3,000	200585
センターピン	HP- 1	29~ 38	¥ 3,000	200288
センターピン	HP- 2	40~ 200	¥ 3,000	200271



用途詳細	ハンマーコアドリル																									
	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレイト	鉄筋入り	ALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁	樹脂系人造大理石		
...最適 ...良好 ...可能 空欄...不適切																										

\*:在庫僅少品