

ラインナップ

Line Up

シャンクタイプ

Shank type

BR2P○○○○□○○○-○○○-○○○

○は数字、□は英文字が入ります。
Numeric figure in a circle ○ and Alphabetical character comes in a square □.




Fig.1 (首下ストレート)
Straight neck




Fig.2 (首下テーパ)
Taper neck




Fig.3 (首下ストレートロング刃形)
Straight neck long cutting edge




Fig.4 (首下テーパロング刃形)
Taper neck long cutting edge




Fig.5 (コンビネーションシャンクタイプ)
Combination shank type

商品コード Item code	在庫 Stock	寸 法 Size (mm)										適用インサート Insert				形状 Shape	希望小売 価格(円) Suggested retail price (¥)
		DC	RE	LF	DCONMS	BD2	APMX	LH	LB1	θ_n	LS	R 刃 R insert		外周刃 Peripheral insert			
												商品コード Item code	刃数 No. of flutes	商品コード Item code	刃数 No. of flutes		
BR2P16S16-130-50	●	16	8	130	16	14.8	15	50	-	-	80	ZPET080R-□	2	—	—	Fig.1	36,280
BR2P16S20-130-50	●	16	8	130	20	14.8	15	50	27	4.23	80	ZPET080R-□		—	—	Fig.2	36,990
BR2P20S20-130-50	●	20	10	130	20	18.5	18	50	-	-	80	ZPET100R-□		—	—	Fig.1	39,120
BR2P20S25-140-60	●	20	10	140	25	18.5	18	60	40	6.14	80	ZPET100R-□		—	—	Fig.2	41,320
BR2P25S25-140-60	●	25	12.5	140	25	23.3	22	60	-	-	80	ZPET125R-□		—	—	Fig.1	43,470
BR2P25S32-150-70	●	25	12.5	150	32	23.3	22	70	50	8.41	80	ZPET125R-□		—	—	Fig.2	44,060
BR2P30S32-160-80	●	30	15	160	32	28	27	80	60	3.4	80	ZPET150R-□		—	—	Fig.2	48,090
BR2P30S32-200-120	●	30	15	200	32	28	27	120	60	1.13	80	ZPET150R-□		—	—	Fig.2	54,420
BR2P32S32-160-80	●	32	16	160	32	30	28	80	-	-	80	ZPET160R-□	2	—	—	Fig.1	48,880
BR2P40S42-200-120	●	40	20	200	42	37.6	35	120	-	-	80	ZPET200R-□		—	—	Fig.1	63,770
BR2P2030S20-160-80	●	20	10	160	20	18.5	30	80	-	-	80	ZPET100R-□		CPMT070304	2	Fig.3	47,200
BR2P2030S20-220-120	●	20	10	220	20	18.5	30	120	-	-	100						58,610
BR2P2030S20-250-150	●	20	10	250	20	18.5	30	150	-	-	100						65,240
BR2P2030S25-180-80	●	20	10	180	25	18.5	30	80	40	3.61	100						47,990
BR2P2535S25-160-80	●	25	12.5	160	25	23.3	35	80	-	-	80	ZPET125R-□		CPMT070304	48,020		
BR2P2535S25-200-100	●	25	12.5	200	25	23.3	35	100	-	-	100				52,920		
BR2P2535S25-250-150	●	25	12.5	250	25	23.3	35	150	-	-	100				63,530		
BR2P2535S32-200-100	●	25	12.5	200	32	23.3	35	100	-	-	100				56,700		
BR2P2535S32-250-150	●	25	12.5	250	32	23.3	35	150	-	-	100	ZPET150R-□		CPMT090308	67,990		
BR2P3043S32-200-100	●	30	15	200	32	28	43	100	-	-	100				58,160		
BR2P3043S32-250-150	●	30	15	250	32	28	43	150	-	-	100				69,460		
BR2P3043S32-260-180	●	30	15	260	32	28	43	180	-	-	80				69,810		
BR2P4050S42-200-100	●	40	20	200	42	37.6	50	100	-	-	100	ZPET200R-□		CPMT090308	69,120		
BR2P4050S42-250-150	●	40	20	250	42	37.6	50	150	-	-	100				81,450		
BR2P5063C508-200-120	●	50	25	200	50.8	47.3	63	120	-	-	80	ZPET250R-□	2	CPMT120408	2	Fig.5	81,100
BR2P5063C508-250-170	●	50	25	250	50.8	47.3	63	170	-	-	80					94,620	

モジュラータイプ

Modular type

BR2PM○○-M○○

○は数字、□は英文字が入ります。
Numeric figure in a circle ○ and Alphabetical character comes in a square □.




Fig.6 (モジュラータイプ)
Modular type

商品コード Item code	在庫 Stock	寸 法 Size (mm)										適用インサート Insert		形状 Shape	希望小売 価格(円) Suggested retail price (¥)
		DC	RE	APMX	LF	DCONMS	THSZMS	DHUB	L1	L2	DRVS	R 刃 R insert			
												商品コード Item code	刃数 No. of flutes		
BR2PM16-M8	●	16	8	15	32	8.5	M8	12.8	5.5	17	10	ZPET080R-□	2	Fig.6	36,280
BR2PM20-M10	●	20	10	18	38	10.5	M10	17.8	5.5	19	15	ZPET100R-□			36,990
BR2PM25-M12	●	25	12.5	22	38	12.5	M12	20.8	5.5	22	17	ZPET125R-□			39,120
BR2PM30-M16	●	30	15	27	43	17	M16	28.8	6	23	22	ZPET150R-□			41,320
BR2PM32-M16	●	32	16	28	43	17	M16	28.8	6	23	22	ZPET160R-□			41,270

【注意】モジュラーミル専用シャンク/アーバとの接続端面及びねじ部に潤滑剤は塗布しないでください。

【Note】Do not apply lubricants to the threaded section or end surface sections in contact with the dedicated shank/arbor for modular mills.

●印：標準在庫品です。●：Stocked items. 無印：受注生産品です。No mark：Manufactured upon request only.