


# Epoch SD(S-DLC) Ball

# エポック SD(S-DLC) ボール



高い耐溶着性、アルミ合金・銅の加工に適しています。DLCコート。  
High welding resistance makes it ideal for machining aluminum alloys and copper.  
DLC coating.

<b>R公差</b> R tolerance	±0.005	<b>h5</b>	$D_s \leq 6$ : 0 ~ -0.005 $6 < D_s \leq 10$ : 0 ~ -0.006 $10 < D_s$ : 0 ~ -0.008	(mm)
---------------------------	--------	-----------	--	------



2枚刃  
2flutes



## EPAB2000-SD



商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)							希望小売価格 (円) Suggested retail price(¥)
		ボール半径R Ball radius	外径Dc Tool dia.	首下長l <sub>2</sub> Under neck length	刃長l Flute length	首径D <sub>1</sub> Neck dia.	全長L Overall length	シャンク径Ds Shank dia.	
EPAB2060-SD	●	3	6	15	6	5.9	90	6	17,960
EPAB2080-SD	●	4	8	20	8	7.9	100	8	23,460
EPAB2100-SD	●	5	10	25	10	9.9	100	10	29,990
EPAB2120-SD	●	6	12	30	12	11.9	110	12	38,970

### 対応被削材 Applicable work material

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	プリハー ド鋼 Pre-hardened steel	高硬度 Hardened steel			ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminium alloy
		> 45HRC ≤ 55HRC	> 55HRC ≤ 65HRC	> 65HRC				

### 再研磨対応外径範囲 Re-grinding compatibility range

商品コード Item code	外周 Outer dia. (mm)	エンド End (mm)
EPAB-SD	×	6 ~ 12

● : 標準在庫品です。 ● : Stocked Items.