

# Epoch SUS Wave エポックSUSウェーブ



レギュラー刃長

Regular




外径公差  
Dia. tolerance 0~-0.05

h5 h6  
φ6~12 φ16, φ20  
D<sub>s</sub> ≦ 6 : 0~-0.005  
D<sub>s</sub> ≦ 10 : 0~-0.006  
D<sub>s</sub> ≦ 16 : 0~-0.011  
D<sub>s</sub> ≦ 20 : 0~-0.013 (mm)



ステンレス鋼の低剛性マシンや・弱クランプ環境での安定加工へ対応。

For stable cutting of stainless steel in environments using low-rigidity machines and weak clamps.



## EPSW<sup>○○○○</sup>-PN



商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size(mm)					刃数 No. of flutes	形状 Shape	希望小売価格 Suggested retail price 特定代理店 希望小売価格 Specified distributor suggested retail price ¥
		外径 D <sub>c</sub> Tool dia.	刃長 ℓ Flute length	全長 L Overall length	シャンク径 D <sub>s</sub> Shank dia.	コーナ 面取り幅 Corner chamfering width			
EPSW3040-PN	●	4	10	56	6	0.3	3	A	10,180
EPSW3045-PN	□	4.5	11.3	56	6	0.3	3	A	(13,670)
EPSW3050-PN	●	5	12.5	56	6	0.3	3	A	10,920
EPSW3055-PN	□	5.5	13.8	56	6	0.3	3	A	(14,790)
EPSW4060-PN	●	6	15	56	6	0.4	4	B	11,840
EPSW4065-PN	□	6.5	16.3	63	8	0.4	4	A	(17,240)
EPSW4070-PN	●	7	17.5	63	8	0.4	4	A	13,770
EPSW4075-PN	□	7.5	18.8	63	8	0.4	4	A	(17,240)
EPSW4080-PN	●	8	20	63	8	0.5	4	B	13,770
EPSW4085-PN	□	8.5	21.3	74	10	0.5	4	A	(19,690)
EPSW4090-PN	●	9	22.5	74	10	0.5	4	A	15,710
EPSW4095-PN	□	9.5	23.8	74	10	0.5	4	A	(19,690)
EPSW4100-PN	●	10	25	74	10	0.5	4	B	15,710
EPSW4105-PN	□	10.5	26.3	86	12	0.5	4	A	(23,970)
EPSW4110-PN	●	11	27.5	86	12	0.5	4	A	19,180
EPSW4115-PN	□	11.5	28.8	86	12	0.5	4	A	(23,970)
EPSW4120-PN	●	12	30	86	12	0.5	4	B	19,180
EPSW4130-PN	□	13	32.5	105	16	0.7	4	A	(26,320)
EPSW4140-PN	□	14	35	105	16	0.7	4	A	(27,650)
EPSW4150-PN	□	15	37.5	110	16	0.7	4	A	(42,740)
EPSW4160-PN	●	16	40	110	16	0.7	4	B	41,110
EPSW4170-PN	□	17	42.5	120	20	0.7	4	A	(56,000)
EPSW4180-PN	□	18	45	120	20	0.7	4	A	(56,000)
EPSW4190-PN	□	19	47.5	125	20	0.7	4	A	(77,730)
EPSW4200-PN	●	20	50	125	20	0.7	4	B	59,780

### ○ 対応被削材 Applicable work material

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	プリハード ド鋼 Pre-hardened steel	高硬度 Hardened steel	ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminium alloy
○	○	> 45HRC ≤ 55HRC	> 55HRC ≤ 65HRC	> 65HRC	○	○

### ○ 再研磨対応外径範囲 Re-grinding compatibility range

商品コード Item code	外周 Outer dia. (mm)	エンド End (mm)
EPSW-PN	6 ~ 20	6 ~ 20

●印：標準在庫品です。 □印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。  
● : Stocked Items. □ : Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.