

Epoch Power Mill エポックパワーミル

切りくず排出性抜群で高能率が可能。
Excellent chip removal enables high efficiency.

スクエアはA320頁を参照してください
Please refer to page A320 for Square

レギュラー刃長・コーナR付き Regular, Corner Radius



外径公差 Dia. tolerance	φ3~φ6 : 0~-0.015	h6	Ds ≤ 6 : 0~-0.008
	φ8~φ25 : 0~-0.02		6 < Ds ≤ 10 : 0~-0.009
			10 < Ds ≤ 18 : 0~-0.011
			18 < Ds : 0~-0.013 (mm)

ロング刃長・コーナR付き Long, Corner Radius



外径公差 Dia. tolerance	φ6 : 0~-0.015	h6	Ds ≤ 6 : 0~-0.008
	φ8~φ25 : 0~-0.02		6 < Ds ≤ 10 : 0~-0.009
			10 < Ds ≤ 18 : 0~-0.011
			18 < Ds : 0~-0.013 (mm)



EPP4

商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)					希望小売 価格(円) Suggested retail price(¥)
		外径 Tool Dia.	コーナ半径 Corner radius	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	シャンク径 Shank Dia.	
EPP4030-02	●	3	0.2	8	60	6	13,770
EPP4030-05	●		0.5	8	60	6	13,770
EPP4040-02	●	4	0.2	11	60	6	14,490
EPP4040-05	●		0.5	11	60	6	14,490
EPP4040-10	●		1	11	60	6	14,490
EPP4050-02	●	5	0.2	13	60	6	15,410
EPP4050-05	●		0.5	13	60	6	15,410
EPP4050-10	●		1	13	60	6	15,410
EPP4060-03	●	6	0.3	13	60	6	16,830
EPP4060-05	●		0.5	13	60	6	16,830
EPP4060-10	●		1	13	60	6	16,830
EPP4060-15	●		1.5	13	60	6	16,830
EPP4080-03	●	8	0.3	19	75	8	20,710
EPP4080-05	●		0.5	19	75	8	20,710
EPP4080-10	●		1	19	75	8	20,710
EPP4080-15	●		1.5	19	75	8	20,710
EPP4080-20	●		2	19	75	8	20,710
EPP4100-03	●	10	0.3	22	80	10	27,750
EPP4100-05	●		0.5	22	80	10	27,750
EPP4100-10	●		1	22	80	10	27,750
EPP4100-15	●		1.5	22	80	10	27,750
EPP4100-20	●		2	22	80	10	27,750
EPP4120-05	●	12	0.5	26	100	12	34,790
EPP4120-10	●		1	26	100	12	34,790
EPP4120-15	●		1.5	26	100	12	34,790
EPP4120-20	●		2	26	100	12	34,790
EPP4120-30	●		3	26	100	12	34,790
EPP4160-10	●	16	1	32	110	16	76,300
EPP4160-15	●		1.5	32	110	16	76,300
EPP4160-20	●		2	32	110	16	76,300
EPP4160-30	●		3	32	110	16	76,300
EPP4200-10	●	20	1	38	125	20	111,180
EPP4200-15	●		1.5	38	125	20	111,180
EPP4200-20	●		2	38	125	20	111,180
EPP4200-30	●		3	38	125	20	111,180
EPP4250-10	□	25	1	63	140	25	—
EPP4250-15	□		1.5	63	140	25	—
EPP4250-20	□		2	63	140	25	—
EPP4250-30	□		3	63	140	25	—

EPPL4

商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)					希望小売 価格(円) Suggested retail price(¥)
		外径 Tool Dia.	コーナ半径 Corner radius	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	シャンク径 Shank Dia.	
EPPL4060-05	●	6	0.5	25	70	6	23,570
EPPL4060-10	●		1	25	70	6	23,570
EPPL4080-05	●	8	0.5	35	90	8	28,970
EPPL4080-10	●		1	35	90	8	28,970
EPPL4080-15	●		1.5	35	90	8	28,970
EPPL4080-20	●		2	35	90	8	28,970
EPPL4100-05	●	10	0.5	45	100	10	38,870
EPPL4100-10	●		1	45	100	10	38,870
EPPL4100-15	●		1.5	45	100	10	38,870
EPPL4100-20	●		2	45	100	10	38,870
EPPL4120-05	●	12	0.5	55	120	12	48,760
EPPL4120-10	●		1	55	120	12	48,760
EPPL4120-15	●		1.5	55	120	12	48,760
EPPL4120-20	●		2	55	120	12	48,760
EPPL4120-30	●		3	55	120	12	48,760
EPPL4160-10	●	16	1	65	135	16	107,100
EPPL4160-15	●		1.5	65	135	16	107,100
EPPL4160-20	●		2	65	135	16	107,100
EPPL4160-30	●		3	65	135	16	107,100
EPPL4200-10	●	20	1	75	155	20	156,060
EPPL4200-15	●		1.5	75	155	20	156,060
EPPL4200-20	●		2	75	155	20	156,060
EPPL4200-30	●		3	75	155	20	156,060
EPPL4250-10	□	25	1	100	200	25	—
EPPL4250-15	□		1.5	100	200	25	—
EPPL4250-20	□		2	100	200	25	—
EPPL4250-30	□		3	100	200	25	—

○ EPP-CR、EPPL-CR、EPPLS-CR の対応被削材

Applicable work material of EPP-CR, EPPL-CR, EPPLS-CR

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	プリハー ド鋼 Pre-hardened steel	高硬度 Hardened steel			ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminium alloy
		> 45HRC ≤ 45HRC	> 55HRC ≤ 55HRC	> 65HRC				
○	○	○	○	○	○	○	○	

● : 標準在庫品です。 □印 : 特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください
● : Stocked Items. □ : Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.

○ 再研磨対応外径範囲

Re-grinding compatibility range

商品コード Item code	外周 Outer dia. (mm)	エンド End (mm)
EPP-CR	6 ~ 25	3 ~ 25
EPPL-CR	6 ~ 25	6 ~ 25
EPPLS-CR	6 ~ 17	3 ~ 17