


# アルファ高送りラジiasmil3コーナ ASRT

- 超高性能！アルファ高送りラジiasmilに3コーナ仕様追加！
- 難削金型材加工に威力を発揮する新材種JP4120登場！
- 低切削抵抗のB形ブレーカ追加！
- ・ Ultra-high efficiency! 3-corner specification added for high feed radius mill.
- ・ Introducing new material JP4120. Show it's potential for difficult to cut die and mold materials.
- ・ B type breaker of low cutting force is added.



## ASRT R- シャンクタイプ Shank type

○は数字、□は英文字が入ります。  
Numeric figure in a circle ○ and Alphabetical character comes in a square □




| 商品コード<br>Item Code    |                  |              | 在庫<br>Stock | 刃数<br>No. of<br>Flutes | 寸法 Size (mm) |      |     |     |     |     | 形状<br>Shape | 適用インサート<br>Inserts | 希望小売<br>価格(円)<br>Suggested<br>retail price (¥) |
|-----------------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                       |                  |              |             |                        | φDc2         | φDc1 | L   | φDs | L1  | Ls  |             |                    |                                                |
| シャンクタイプ<br>Shank Type | レギュラー<br>Regular | ASRTS3025R-2 | ●           | 2                      | 25           | 14   | 140 | 25  | 60  | 80  | Fig1        | WDNW09T320         | 36,520                                         |
|                       |                  | ASRTS3028R-2 | ●           | 2                      | 28           | 17   | 140 | 25  | 40  | 100 | Fig2        | WDNT09T320(-B/ZH)  | 39,270                                         |
|                       |                  | ASRTS4032R-2 | ●           | 2                      | 32           | 20   | 150 | 32  | 70  | 80  | Fig1        | WDNW120420(Z)      | 39,270                                         |
|                       |                  | ASRTS4035R-2 | ●           | 2                      | 35           | 23   | 150 | 32  | 50  | 100 | Fig2        | WDNT120420(-B/ZH)  | 39,270                                         |
|                       |                  | ASRTS4040R-3 | ●           | 3                      | 40           | 28   | 150 | 32  | 50  | 100 | Fig2        | WDNT120420(-B/ZH)  | 44,880                                         |
|                       | ロング<br>Long      | ASRTL3025R-2 | ●           | 2                      | 25           | 14   | 200 | 25  | 120 | 80  | Fig1        | WDNW09T320         | 40,090                                         |
|                       |                  | ASRTL3028R-2 | ●           | 2                      | 28           | 17   | 200 | 25  | 40  | 160 | Fig2        | WDNT09T320(-B/ZH)  | 41,420                                         |
|                       |                  | ASRTL4032R-2 | ●           | 2                      | 32           | 20   | 200 | 32  | 120 | 80  | Fig1        | WDNW120420(Z)      | 41,420                                         |
|                       |                  | ASRTL4035R-2 | ●           | 2                      | 35           | 23   | 200 | 32  | 50  | 150 | Fig2        | WDNT120420(-B/ZH)  | 41,420                                         |
|                       |                  | ASRTL4040R-3 | ●           | 3                      | 40           | 28   | 250 | 32  | 50  | 200 | Fig2        | WDNT120420(-B/ZH)  | 59,670                                         |

○は数字、□は英文字が入ります。  
Numeric figure in a circle ○ and Alphabetical character comes in a square □

## ASRT R(M)- ボアタイプ Bore type

ボアタイプ用アーバはD15頁を参照ください。  
Refer page D15 about the bore type arbor



| 商品コード<br>Item Code |                                                       |              | 在庫<br>Stock | 刃数<br>No. of<br>Flutes | 寸法 Size (mm) |      |     |    |      |      |     |        |      |                   | 適用インサート<br>Inserts | 希望小売<br>価格(円)<br>Suggested<br>retail price (¥) |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|------|-----|----|------|------|-----|--------|------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                    |                                                       |              |             |                        | φDc2         | φDc1 | φDb | Lf | l    | a    | b   | φd     | φd1  |                   |                    |                                                |
| ボアタイプ<br>Bore type | 内径<br>インチ<br>サイズ<br>Internal<br>diameter<br>inch size | ASRT4050R-3  | ●           | 3                      | 50           | 38   | 47  | 50 | 19   | 8.4  | 5   | 22.225 | 16.5 | WDNW120420(Z)     |                    | 48,860                                         |
|                    |                                                       | ASRT4050R-4  | ●           | 4                      | 50           | 38   | 47  | 50 | 19   | 8.4  | 5   | 22.225 | 16.5 | WDNT120420(-B/ZH) |                    | 59,470                                         |
|                    |                                                       | ASRT5063R-4  | ●           | 4                      | 63           | 50   | 60  | 50 | 19   | 8.4  | 5   | 22.225 | 17   | WDNW140520(Z)     |                    | 61,820                                         |
|                    |                                                       | ASRT5080R-5  | ●           | 5                      | 80           | 67   | 76  | 63 | 32   | 12.7 | 8   | 31.75  | 26   | WDNT140520(-B/ZH) |                    | 93,740                                         |
|                    |                                                       | ASRT5100R-6  | ●           | 6                      | 100          | 87   | 96  | 63 | 32   | 12.7 | 8   | 31.75  | 26   | WDNT140520(-B/ZH) |                    | 126,480                                        |
|                    | 内径ミ<br>リ<br>サイズ<br>Internal<br>diameter<br>mm size    | ASRT4050RM-3 | ●           | 3                      | 50           | 38   | 47  | 50 | 20   | 10.4 | 6.3 | 22     | 16.5 | WDNW120420(Z)     |                    | 48,860                                         |
|                    |                                                       | ASRT4050RM-4 | ●           | 4                      | 50           | 38   | 47  | 50 | 20   | 10.4 | 6.3 | 22     | 16.5 | WDNT120420(-B/ZH) |                    | 59,470                                         |
|                    |                                                       | ASRT5063RM-4 | ●           | 4                      | 63           | 50   | 60  | 50 | 20   | 10.4 | 6.3 | 22     | 17   | WDNW140520(Z)     |                    | 61,820                                         |
|                    |                                                       | ASRT5080RM-5 | ●           | 5                      | 80           | 67   | 76  | 63 | 22   | 12.4 | 7   | 27     | 20   | WDNT140520(-B/ZH) |                    | 93,740                                         |
|                    |                                                       | ASRT5100RM-6 | ●           | 6                      | 100          | 87   | 96  | 63 | 25.5 | 14.4 | 8   | 32     | 26   | WDNT140520(-B/ZH) |                    | 126,480                                        |

【注意】アーバ用ねじは付属しません。【Note】Arbor screw is not included.

●印：標準在庫品です。 ●：Stocked Items. 無印：受注生産品です。 No Mark：Manufactured upon request only.