




■ インサート Inserts



P 鋼 Carbon steels			■		■	■	□		■：一般切削・第一推奨 General cutting, First recommended									
M SUS等 SUS, etc.				■					□：一般切削・第二推奨 General cutting, Second recommended									
K FC・FCD			■		■	■												
H 高硬度材 Hardened steels		■	■															
商品コード Item Code	精度 Tolerance Class	AJコート AJ-Coated			GXコート GX-Coated	JSコート JS-Coated		Cコート C-Coated	Gコート G-Coated	寸法 Size(mm)				形状 Shape	適用カッタ Cutter body	希望小売価格(円) Suggested retail price(¥)		
		JP4105	JP4120	JM4160	GX2140	JS4045	JS4060	CY250	GF30	R	I	T	W			AJコート GXコート JSコート AJ, GX, JS-Coated	CY250 GF30	
EPNW0803TN-10	N級 N	●	●	●	●	●	●	●		10	8.1	3.18	7.94	Fig-1	ASR S/L/E 0020 ASRM0020-2	1,000	910	
EDNW10T3TN-10		●	●	●	●	●	●	●	●	10	10	3.97	10		ASR S/L/E 0025 ASRM○○○○○-○	1,190	1,080	
EDNW13T4TN-10		●	●		●	●	●	●		10	13.5	5.56	12.7		ASR S/L/E 4○○○○(-○○) ASR4050M-4	1,490	1,360	
EDNW13T4TN-15		●	●	●	●	●	●	●	●	15	13.5	5.56	12.7			1,490	1,360	
EDNW15T4TN-10		●	●		●	●	●	●		10	15	5.56	14		ASR S/L 5○○○○(-○○) ASR5○○○M-○	1,720	1,570	
EDNW15T4TN-15		●	●	●	●	●	●	●	●	15	15	5.56	14			1,720	1,570	
EPEW0803TN-10	E級 E									10	8.1	3.18	7.94	Fig-1	ASR S/L/E 0020 ASR0020-2	—	—	
EDEW10T3TN-10										10	10	3.97	10		ASR S/L/E 0025 ASRM○○○○○-○	—	—	
EDEW13T4TN-10						●		●		10	13.5	5.56	12.7		ASR S/L/E 4○○○○(-○○) ASR4050M-4	2,570	2,330	
EDEW13T4TN-15						●		●		15	13.5	5.56	12.7			2,570	2,330	
EDEW15T4TN-10						●		●		10	15	5.56	14		ASR S/L 5○○○○(-○○) ASR5000M-○	2,720	2,470	
EDEW15T4TN-15						●		●		15	15	5.56	14			2,720	2,470	
EDNW13T4TN-15Z	N級 N		●	●		●	●			15	13.5	5.56	12.7	Fig-2	ASR S/L/E 4○○○○(-○○) ASR4050M-4	1,490	—	
EDNW15T4TN-15Z			●	●		●	●			15	15	5.56	14		ASR S/L 5○○○○(-○○) ASR5○○○M-○	1,720	—	
EDMT13T4TN-15	M級 M			●	●	●	●	●		15	13.5	5.56	12.7	Fig-3	ASR S/L/E 4○○○○(-○○) ASR4050M-4	1,490	1,360	
EDMT15T4TN-15				●	●	●	●	●		15	15	5.56	14		ASR S/L 5○○○○(-○○) ASR5○○○M-○	1,720	1,570	

【注意】使い分け: R15は、突き出し量5Dc以下、R10は突き出し量4~5Dc以上を推奨致します。

GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。

【Note】We recommend, R15 for over hung 5Dc or less; R10 for over hung 4~5Dc or more.

Please note that the GX coating and JS coating do not cause a reaction in conductive touch sensors.