



ARPF○○S○○(□○○○/□□○○) シャンクタイプ

Shank type

○は数字、□は英文字が入ります。
Numeric figure in a circle ○ and Alphabetical character comes in a square □

															
			Aタイプ(首下テーパ) Type A (Taper Neck)										Bタイプ(首下ストレート) Type B (Straight Neck)		
商品コード Item Code		在庫 Stock	No. of inserts 取付可能数	寸 法 Size (mm)									形状 Shape	適用インサート Inserts	希望小売 価格(円) Suggested retail price (¥)
				φDc	L	φDs	ap	L2	L1	θn	φD2	ls			
ユニレギテ Regular Shank	ARPF06S10	● 1	6	80	10	2.0	15	30	8.25°	5.4	50	A	ZCFG06NS□-R○○ ZCFW060-R○○	13,670	
	ARPF08S12	● 1	8	100(100.2)	12	2.5	10(10.2)	22(22.2)	9.5°	7.5	78	A	ZCFG080S□-R○○ ZCFW080-R○○	16,020	
	ARPF10S12	● 1	10	100(100.5)	12	3.0	13(13.5)	25(25.5)	3°	9.5	80	A	ZCFG100S□-R○○ ZCFW100-R○○	16,730	
	ARPF12S12	● 1	12	110(110.5)	12	4.0	21(21.5)	30(30.5)	—	11.5	80	B	ZCFG120S□-R○○ ZCFW120-R○○ ZCFG130S□-R○○	17,450	
	ARPF16S16	● 1	16	130(130.6)	16	5.0	27(27.6)	50(50.6)	—	15	80	B	ZCFG160S□-R○○ ZCFW160-R○○ ZCFG170S□-R○○	20,300	
	ARPF20S20	● 1	20	140(141)	20	6.0	35(36)	60(61)	—	19	80	B	ZCFG200S□-R○○ ZCFW200-R○○ ZCFG210S□-R○○	23,360	
	ARPF25S25	● 1	25	150(151.8)	25	8.0	43(44.8)	70(71.8)	—	24	80	B	ZCFG250S□-R○○ ZCFW250-R○○ ZCFG260S□-R○○	29,790	
ロング首下 Under neck long	ARPF30S32	● 1	30	160(162.2)	32	10.0	55(57.2)	80(82.2)	—	29	80	B	ZCFG300S□-R○○ ZCFW300-R○○	35,700	
	ARPF32S32	● 1	32	160(162.2)	32	10.0	58(60.2)	80(82.2)	—	31	80	B	ZCFG320S□-R○○ ZCFW320-R○○	35,700	
	ARPF08S12L	● 1	8	130(130.2)	12	2.5	10(10.2)	50(50.2)	3°	7.5	80	A	ZCFG080S□-R○○ ZCFW080-R○○	19,280	
	ARPF10S16L	● 1	10	150(150.5)	16	3.0	13(13.5)	50(50.5)	4.5°	9.5	100	A	ZCFG100S□-R○○ ZCFW100-R○○	20,100	
	ARPF12S16L	● 1	12	160(160.5)	16	4.0	21(21.5)	60(60.5)	2°	11.5	100	A	ZCFG120S□-R○○ ZCFW120-R○○ ZCFG130S□-R○○	20,810	
	ARPF16S16L	● 1	16	165(165.6)	16	5.0	27(27.6)	65(65.6)	—	15	100	B	ZCFG160S□-R○○ ZCFW160-R○○ ZCFG170S□-R○○	24,380	
	ARPF20S20L	● 1	20	180(181)	20	6.0	35(36)	80(81)	—	19	100	B	ZCFG200S□-R○○ ZCFW200-R○○ ZCFG210S□-R○○	28,050	
	ARPF20S20L120	● 1	20	220(221)	20	6.0	35(36)	120(121)	—	19	100	B		28,050	
	ARPF20S20L150	● 1	20	250(251)	20	6.0	35(36)	150(151)	—	19	100	B	28,050		
	ARPF25S25L	● 1	25	200(201.8)	25	8.0	43(44.8)	90(91.8)	—	24	100	B	ZCFG250S□-R○○ ZCFW250-R○○	35,700	
	ARPF25S32L150	● 1	25	250(251.8)	32	8.0	43(44.8)	150(151.8)	—	24	100	B	ZCFG260S□-R○○	42,840	
	ARPF30S32L	● 1	30	220(222.2)	32	10.0	55(57.2)	100(102.2)	—	29	120	B	ZCFG300S□-R○○ ZCFW300-R○○	42,840	
	ARPF30S32L150	● 1	30	250(252.2)	32	10.0	55(57.2)	150(152.2)	—	29	100	B		42,840	
ARPF30S32L200	● 1	30	300(302.2)	32	10.0	55(57.2)	200(202.2)	—	29	100	B	42,840			
ロングシャンク Long shank	ARPF32S32L	● 1	32	220(222.2)	32	10.0	58(60.2)	100(102.2)	—	31	120	B	ZCFG320S□-R○○ ZCFW320-R○○	42,840	
	ARPF16S16E	● 1	16	200(200.6)	16	5.0	27(27.6)	65(65.6)	—	15	135	B	ZCFG160S□-R○○ ZCFW160-R○○ ZCFG170S□-R○○	24,380	
	ARPF20S20E	● 1	20	250(251)	20	6.0	35(36)	80(81)	—	19	170	B	ZCFG200S□-R○○ ZCFW200-R○○ ZCFG210S□-R○○	28,050	
	ARPF25S25E	● 1	25	300(301.8)	25	8.0	43(44.8)	90(91.8)	—	24	210	B	ZCFG250S□-R○○ ZCFW250-R○○	35,700	
	ARPF25S32E	● 1	25	300(301.8)	32	8.0	43(44.8)	100(101.8)	3.5°	24	200	A	ZCFG260S□-R○○	37,130	
	ARPF30S32E	● 1	30	350(352.2)	32	10.0	55(57.2)	100(102.2)	—	29	250	B	ZCFG300S□-R○○ ZCFW300-R○○	42,840	
	ARPF30S42E	● 1	30	350(352.2)	42	10.0	55(57.2)	120(122.2)	5.3°	29	230	A		50,600	
	ARPF32S32E	● 1	32	350(352.2)	32	10.0	58(60.2)	100(102.2)	—	31	250	B	ZCFG320S□-R○○ ZCFW320-R○○	42,840	
ハニヤンシャンク Carbide shank	ARPF06S06W	● 1	6	90	6	2.0	10.3	25	—	5.5	65	B	ZCFG06NS□-R○○ ZCFW060-R○○	30,400	
	ARPF06S06WL65	● 1	6	120	6	2.0	10.3	65	—	5.5	55	B		31,220	
	ARPF08S08WL	● 1	8	130(130.2)	8	2.5	65(65.2)	65(65.2)	—	7.5	65	B	ZCFG080S□-R○○ ZCFW080-R○○	39,380	
	ARPF10S10WL	● 1	10	140(140.5)	10	3.0	18(18.5)	75(75.5)	—	9.5	65	B	ZCFG100S□-R○○ ZCFW100-R○○	43,050	
	ARPF12S12WL	● 1	12	150(150.5)	12	4.0	21(21.5)	85(85.5)	—	11.5	65	B	ZCFG120S□-R○○ ZCFW120-R○○ ZCFG130S□-R○○	51,820	
	ARPF16S16WE	● 1	16	200(200.6)	16	5.0	27(27.6)	120(120.6)	—	15	80	B	ZCFG160S□-R○○ ZCFW160-R○○ ZCFG170S□-R○○	71,510	
	ARPF20S20WE	● 1	20	250(251)	20	6.0	35(36)	150(151)	—	19	100	B	ZCFG200S□-R○○ ZCFW200-R○○ ZCFG210S□-R○○	98,330	
ハニヤンシャンク Long shank	ARPF25S25WE	● 1	25	300(301.8)	25	8.0	43(44.8)	190(191.8)	—	24	110	B	ZCFG250S□-R○○ ZCFW250-R○○ ZCFG260S□-R○○	147,900	
	ARPF30S32WE	● 1	30	350(352.2)	32	10.0	55(57.2)	230(232.2)	—	29	120	B	ZCFG300S□-R○○ ZCFW300-R○○	232,560	
	ARPF32S32WE	● 1	32	350(352.2)	32	10.0	58(60.2)	230(232.2)	—	31	120	B	ZCFG320S□-R○○ ZCFW320-R○○	232,560	

【注意】() 寸法は、ZCFGタイプのインサート取り付け時を示します。【Note】Dimensions in parentheses () are with SCFG type inserts installed.