


○は数字、□は英文字が入ります。
Numeric figure in a circle ○ and Alphabetical character comes in a square □

BCFM○○ モジュラータイプ Modular type

モジュラーミル用シャンクはD2頁を参照ください。
Refer page D2 about the shanks for Modular Mill



商品コード Item Code	在庫 Stock	インサート数 No. of Inserts	寸 法 Size(mm)											適用インサート Inserts	希望小売価格 (円) Suggested retail price (¥)
			φDc	R	Lf	ap	φD2	M	φDb	L1	L2	C	E		
BCFM16	●	2	16	8	32	18	8.5	M8	12.8	5.5	17	8	10	ZCET080CE/SE	34,170
BCFM20	●	2	20	10	38	18	10.5	M10	17.8	5.5	19	10	15	ZCET100CE/SE ZCEW100CE/SE	36,210
BCFM25	●	2	25	12.5	38	23	12.5	M12	20.8	5.5	22	10	17	ZCET125CE/SE ZCEW125CE/SE	38,360
BCFM30	●	2	30	15	43	28	17	M16	28.8	6	23	12	22	ZCET150CE/SE ZCEW150CE/SE	39,480
BCFM32	●	2	32	16	43	28	17	M16	28.8	6	23	12	22	ZCET160CE/SE	39,480

【注意】モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
【Note】 Do not apply lubricants such as grease, etc. to the "contact faces" and "modular screws" of the "modular mill", "special shanks" and "special arbor".