

Carbide Oil Hole Non Step Borer for Cast Iron (10D)

鑄鉄用 超硬OHノンステップボーラー (10D)




次頁を参照
Refer to next page



$D_s=3$: 0~-0.006
 $3 < D_s \leq 6$: 0~-0.008
 $6 < D_s \leq 10$: 0~-0.009
 $10 < D_s$: 0~-0.011 (mm)



平面二段・S-X形シンニング
Plane, S-X thinning



※ 1印
溝全体コーティングです。
Completely coated



10FWHNSB-TH

商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)				希望小売 価格(円) Suggested retail price(¥)
		直径 Dc Tool Dia	溝長 ℓ Flute Length	全長 L Overall Length	シャンク径 Ds Shank Dia	
※1 10FWHNSB0300-TH	●	3.0	39	87	3.0	21,420
※1 10FWHNSB0310-TH	□	3.1	46	94	4.0	—
※1 10FWHNSB0320-TH	□	3.2	46	94	4.0	—
※1 10FWHNSB0330-TH	□	3.3	46	94	4.0	—
※1 10FWHNSB0340-TH	□	3.4	46	94	4.0	—
※1 10FWHNSB0350-TH	□	3.5	46	94	4.0	—
※1 10FWHNSB0360-TH	□	3.6	52	101	4.0	—
※1 10FWHNSB0370-TH	□	3.7	52	101	4.0	—
※1 10FWHNSB0380-TH	□	3.8	52	101	4.0	—
※1 10FWHNSB0390-TH	□	3.9	52	101	4.0	—
※1 10FWHNSB0400-TH	●	4.0	52	101	4.0	22,040
※1 10FWHNSB0410-TH	□	4.1	59	110	5.0	—
※1 10FWHNSB0420-TH	□	4.2	59	110	5.0	—
※1 10FWHNSB0430-TH	□	4.3	59	110	5.0	—
※1 10FWHNSB0440-TH	□	4.4	59	110	5.0	—
※1 10FWHNSB0450-TH	□	4.5	59	110	5.0	—
※1 10FWHNSB0460-TH	□	4.6	66	117	5.0	—
※1 10FWHNSB0470-TH	□	4.7	66	117	5.0	—
※1 10FWHNSB0480-TH	□	4.8	66	117	5.0	—
※1 10FWHNSB0490-TH	□	4.9	66	117	5.0	—
※1 10FWHNSB0500-TH	●	5.0	66	117	5.0	23,060
※1 10FWHNSB0510-TH	□	5.1	72	123	6.0	—
※1 10FWHNSB0520-TH	□	5.2	72	123	6.0	—
※1 10FWHNSB0530-TH	□	5.3	72	123	6.0	—
※1 10FWHNSB0540-TH	□	5.4	72	123	6.0	—
※1 10FWHNSB0550-TH	●	5.5	72	123	6.0	24,590
※1 10FWHNSB0560-TH	□	5.6	79	130	6.0	—
※1 10FWHNSB0570-TH	□	5.7	79	130	6.0	—
※1 10FWHNSB0580-TH	□	5.8	79	130	6.0	—
※1 10FWHNSB0590-TH	□	5.9	79	130	6.0	—
※1 10FWHNSB0600-TH	●	6.0	79	130	6.0	26,010
※1 10FWHNSB0610-TH	□	6.1	85	138	7.0	—
※1 10FWHNSB0620-TH	□	6.2	85	138	7.0	—
※1 10FWHNSB0630-TH	□	6.3	85	138	7.0	—
※1 10FWHNSB0640-TH	□	6.4	85	138	7.0	—
※1 10FWHNSB0650-TH	●	6.5	85	138	7.0	27,950
※1 10FWHNSB0660-TH	□	6.6	92	145	7.0	—
※1 10FWHNSB0670-TH	□	6.7	92	145	7.0	—
※1 10FWHNSB0680-TH	□	6.8	92	145	7.0	—
※1 10FWHNSB0690-TH	□	6.9	92	145	7.0	—
※1 10FWHNSB0700-TH	●	7.0	92	145	7.0	29,790
※1 10FWHNSB0710-TH	□	7.1	98	153	8.0	—
※1 10FWHNSB0720-TH	□	7.2	98	153	8.0	—
※1 10FWHNSB0730-TH	□	7.3	98	153	8.0	—
※1 10FWHNSB0740-TH	□	7.4	98	153	8.0	—
※1 10FWHNSB0750-TH	□	7.5	98	153	8.0	—
※1 10FWHNSB0760-TH	□	7.6	105	160	8.0	—

商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)				希望小売 価格(円) Suggested retail price(¥)
		直径 Dc Tool Dia	溝長 ℓ Flute Length	全長 L Overall Length	シャンク径 Ds Shank Dia	
※1 10FWHNSB0770-TH	□	7.7	105	160	8.0	—
※1 10FWHNSB0780-TH	□	7.8	105	160	8.0	—
※1 10FWHNSB0790-TH	□	7.9	105	160	8.0	—
※1 10FWHNSB0800-TH	●	8.0	105	160	8.0	32,950
※1 10FWHNSB0810-TH	□	8.1	111	166	9.0	—
※1 10FWHNSB0820-TH	□	8.2	111	166	9.0	—
※1 10FWHNSB0830-TH	□	8.3	111	166	9.0	—
※1 10FWHNSB0840-TH	□	8.4	111	166	9.0	—
※1 10FWHNSB0850-TH	□	8.5	111	166	9.0	—
10FWHNSB0860-TH	□	8.6	118	173	9.0	—
10FWHNSB0870-TH	□	8.7	118	173	9.0	—
10FWHNSB0880-TH	□	8.8	118	173	9.0	—
10FWHNSB0890-TH	□	8.9	118	173	9.0	—
10FWHNSB0900-TH	●	9.0	118	173	9.0	36,520
10FWHNSB0910-TH	□	9.1	124	179	10.0	—
10FWHNSB0920-TH	□	9.2	124	179	10.0	—
10FWHNSB0930-TH	□	9.3	124	179	10.0	—
10FWHNSB0940-TH	□	9.4	124	179	10.0	—
10FWHNSB0950-TH	□	9.5	124	179	10.0	—
10FWHNSB0960-TH	□	9.6	131	186	10.0	—
10FWHNSB0970-TH	□	9.7	131	186	10.0	—
10FWHNSB0980-TH	□	9.8	131	186	10.0	—
10FWHNSB0990-TH	□	9.9	131	186	10.0	—
10FWHNSB1000-TH	●	10.0	131	186	10.0	39,680
10FWHNSB1010-TH	□	10.1	138	193	11.0	—
10FWHNSB1020-TH	□	10.2	138	193	11.0	—
10FWHNSB1030-TH	□	10.3	138	193	11.0	—
10FWHNSB1040-TH	□	10.4	138	193	11.0	—
10FWHNSB1050-TH	□	10.5	138	193	11.0	—
10FWHNSB1060-TH	□	10.6	144	205	11.0	—
10FWHNSB1070-TH	□	10.7	144	205	11.0	—
10FWHNSB1080-TH	□	10.8	144	205	11.0	—
10FWHNSB1090-TH	□	10.9	144	205	11.0	—
10FWHNSB1100-TH	●	11.0	144	205	11.0	45,900
10FWHNSB1110-TH	□	11.1	151	212	12.0	—
10FWHNSB1120-TH	□	11.2	151	212	12.0	—
10FWHNSB1130-TH	□	11.3	151	212	12.0	—
10FWHNSB1140-TH	□	11.4	151	212	12.0	—
10FWHNSB1150-TH	□	11.5	151	212	12.0	—
10FWHNSB1160-TH	□	11.6	157	218	12.0	—
10FWHNSB1170-TH	□	11.7	157	218	12.0	—
10FWHNSB1180-TH	□	11.8	157	218	12.0	—
10FWHNSB1190-TH	□	11.9	157	218	12.0	—
10FWHNSB1200-TH	●	12.0	157	218	12.0	50,600
10FWHNSB1210-TH	□	12.1	164	225	13.0	—
10FWHNSB1220-TH	□	12.2	164	225	13.0	—
10FWHNSB1230-TH	□	12.3	164	225	13.0	—

Boring Tools

Non Step Borer