

## ■ インサート Inserts



(ブレーカ付き)  
(With breaker)

商品コード Item Code	精度 Tolerance Class	コーティング								寸法 Size (mm)			希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)		
		AJコート AJ-Coated	GXコート GX-Coated	JSコート JS-Coated	Cコート C-Coated	サーメット Cermet	R	T	W	AJコート GXコート JSコート AJ, GX, JS-Coated	CY250	CH550			
<b>P</b> 鋼 Carbon steels		■	■	■	■	□									
<b>M</b> SUS等 SUS, etc.			■	■	■										
<b>K</b> FC・FCD		■	■	■	■										
<b>H</b> 高硬度材 Hardened steels		■													
<b>SDNW1505ZDTN-R15</b>	N級 N	●	●	●	●	●	●	●	●				1,720	1,570	—
<b>SDMT1505ZDTN-R15</b> (ブレーカ付き) (With breaker)	M級 M	●	●	●	●	●	●	●	●				1,720	—	—
<b>SDMT1505ZDTN-C15</b> (ブレーカ、ワイパー付き) (With breaker & wiper)	M級 M			●	●	●	●	●	●				1,720	1,570	1,210
<b>SDEW1505ZDTN-R15</b>	E級 E					●			●				2,720	2,470	—

【注意】 GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。

【Note】 Please note that the GX coating and JS coating do not cause a reaction in conductive touch sensors.

## ■ 部品番号 Parts

部品名 Parts	クランプねじ Clamp screw	サポータ Locator	サポータ止めねじ Locator screw				
形状 Shape							
適用カッタ Cutter body	締付トルク Fastening torque (N·m)	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)				
ASF5063R/RM ~ASF5100R/RM	555-141	4.9	570	—	—	—	—
ASF5125R/RM				351-111	6,440	156-161	230
ASF5160R/RM(-6) ~ASF5315R/RM				(適用レンチ:100-221) Applicable Wrench		(790)	

部品名 Parts	ダブルスクリュー Wedge screw	クサビ Wedge	レンチ Wrench	ねじ焼き付き防止剤 Screw anti-seizure agent
形状 Shape				
適用カッタ Cutter body	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)	形状 Shape	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)
ASF5063R/RM ~ASF5100R/RM	—	—	—	—
ASF5125R/RM	100-143	176-121	105-T20	P-37
ASF5160R/RM(-6) ~ASF5315R/RM	(適用レンチ) Applicable Wrench 100-221			
		2,850	B	1,760