


エポックハードドリル

THコート

TH-Coated



h8	φ2~φ3	: 0~-0.014	シャンク公差 0~-0.01
	φ3.1~φ6	: 0~-0.018	
	φ6.5~φ10	: 0~-0.022	
	φ10.3~φ16	: 0~-0.027	
		(mm)	



EHSE○○.○-TH



商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)				希望小売 価格(円) Suggested retail price(¥)
		直径Dc Tool Dia.	溝長l Flute Length	全長L Overall Length	シャンク径Ds Shank Dia.	
EHSE2.0-TH	●	2.0	15	50	3	9,170
EHSE2.1-TH	●	2.1	15	50	3	9,170
EHSE2.2-TH	●	2.2	16	50	3	9,170
EHSE2.3-TH	●	2.3	16	50	3	9,170
EHSE2.4-TH	●	2.4	17	50	3	9,170
EHSE2.5-TH	●	2.5	17	55	3	9,170
EHSE2.6-TH	●	2.6	17	55	3	9,170
EHSE2.7-TH	●	2.7	19	55	3	9,170
EHSE2.8-TH	●	2.8	19	55	3	9,170
EHSE2.9-TH	●	2.9	19	55	3	9,170
EHSE3.0-TH	●	3.0	21	60	3	8,510
EHSE3.1-TH	●	3.1	24	60	4	9,170
EHSE3.2-TH	●	3.2	24	60	4	9,170
EHSE3.3-TH	●	3.3	24	60	4	9,170
EHSE3.4-TH	●	3.4	24	60	4	9,170
EHSE3.5-TH	●	3.5	24	60	4	9,170
EHSE3.6-TH	●	3.6	27	60	4	9,640
EHSE3.7-TH	●	3.7	27	60	4	9,640
EHSE3.8-TH	●	3.8	27	60	4	9,640
EHSE3.9-TH	●	3.9	27	60	4	9,640
EHSE4.0-TH	●	4.0	27	60	4	9,640
EHSE4.1-TH	●	4.1	29	63	5	10,410
EHSE4.2-TH	●	4.2	29	63	5	10,410
EHSE4.3-TH	●	4.3	29	63	5	10,410
EHSE4.4-TH	●	4.4	29	63	5	10,410
EHSE4.5-TH	●	4.5	29	63	5	10,410
EHSE4.6-TH	●	4.6	32	68	5	11,020
EHSE4.7-TH	●	4.7	32	68	5	11,020
EHSE4.8-TH	●	4.8	32	68	5	11,020
EHSE4.9-TH	●	4.9	32	68	5	11,020
EHSE5.0-TH	●	5.0	32	68	5	11,020
EHSE5.1-TH	●	5.1	34	72	6	11,630
EHSE5.2-TH	●	5.2	34	72	6	11,630
EHSE5.3-TH	●	5.3	34	72	6	11,630
EHSE5.4-TH	●	5.4	34	72	6	11,630
EHSE5.5-TH	●	5.5	34	72	6	11,630
EHSE5.6-TH	●	5.6	36	74	6	12,240
EHSE5.7-TH	●	5.7	36	74	6	12,240
EHSE5.8-TH	●	5.8	36	74	6	12,240
EHSE5.9-TH	●	5.9	36	74	6	12,240

商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)				希望小売 価格(円) Suggested retail price(¥)
		直径Dc Tool Dia.	溝長l Flute Length	全長L Overall Length	シャンク径Ds Shank Dia.	
EHSE6.0-TH	●	6.0	41	81	6	12,240
EHSE6.5-TH	●	6.5	41	81	7	12,240
EHSE6.8-TH	●	6.8	43	83	7	13,060
EHSE6.9-TH	●	6.9	43	83	7	13,060
EHSE7.0-TH	●	7.0	43	83	7	13,060
EHSE7.5-TH	●	7.5	45	87	8	16,530
EHSE7.8-TH	●	7.8	48	90	8	17,550
EHSE8.0-TH	●	8.0	48	90	8	17,550
EHSE8.5-TH	●	8.5	53	96	9	18,470
EHSE8.6-TH	●	8.6	55	98	9	19,180
EHSE8.7-TH	●	8.7	55	98	9	19,180
EHSE8.8-TH	●	8.8	55	98	9	19,180
EHSE9.0-TH	●	9.0	55	98	9	19,180
EHSE9.5-TH	●	9.5	58	102	10	20,200
EHSE9.8-TH	●	9.8	60	105	10	21,020
EHSE10.0-TH	●	10.0	60	105	10	21,020
EHSE10.3-TH	●	10.3	66	112	11	21,930
EHSE10.4-TH	●	10.4	66	112	11	21,930
EHSE10.5-TH	●	10.5	66	112	11	21,930
EHSE10.8-TH	●	10.8	68	114	11	22,850
EHSE11.0-TH	●	11.0	68	114	11	22,850
EHSE11.5-TH	●	11.5	71	118	12	23,570
EHSE11.8-TH	●	11.8	73	121	12	24,690
EHSE12.0-TH	●	12.0	73	121	12	24,690
EHSE12.1-TH	●	12.1	76	135	13	25,400
EHSE12.2-TH	●	12.2	76	135	13	25,400
EHSE12.5-TH	●	12.5	76	135	13	25,400
EHSE12.6-TH	●	12.6	78	137	13	26,220
EHSE13.0-TH	●	13.0	78	137	13	30,300
EHSE13.5-TH		13.5	84	144	14	—
EHSE14.0-TH		14.0	86	147	14	—
EHSE14.1-TH	●	14.1	89	151	15	35,810
EHSE14.2-TH		14.2	89	151	15	—
EHSE14.5-TH		14.5	89	151	15	—
EHSE14.6-TH	●	14.6	91	153	15	37,850
EHSE15.0-TH		15.0	91	153	15	—
EHSE15.5-TH		15.5	94	157	16	—
EHSE15.6-TH	●	15.6	96	160	16	41,010
EHSE16.0-TH		16.0	96	160	16	—
EHSE16.1-TH	●	16.1	102	167	17	42,640

○ 対応被削材 Applicable work materia

軟鋼 Mild steel SS	炭素鋼 Carbon steel S00C	合金鋼 Alloy steel SCM, ScR	調質鋼 Heat-treated steel SKD SKS	工具鋼 Tool steel ~40HRC	焼入れ鋼 Hardened steel ~45HRC 45HRC~	ステン レス鋼 Stainless steel SUS	耐熱鋼 Ti合金 Heat-resistant steel, Ti alloy Inconel	鋳鉄 Cast iron FC	ダクタイル 鋳鉄 Ductile cast iron FCD	アルミ 合金 Aluminum alloy Al	銅合金 Copper alloy Cu
------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	---	---	-----------------------	--	--------------------------------------	------------------------------

○ 再研磨対応外径範囲 Re-grinding compatibility range

商品コード Item code	エンド End (mm)
EHSE-TH	2 ~ 16.1

●印：標準在庫品です。●：Stocked Items。無印：受注生産品です。No Mark：Manufactured upon request only.

穴あけ工具 最新のドリル