

Super-Cut End Mill

スーパーカットエンドミル

ATコート・レギュラー刃長

AT Coated, Regular



+0.04~0



$Ds \leq 6$: 0~-0.008
 $6 < Ds \leq 10$: 0~-0.009
 $10 < Ds \leq 18$: 0~-0.011
 $18 < Ds$: 0~-0.013 (mm)



(センタカット)
Center cut



RFR \bigcirc -AT



商品コード Item Code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)				刃数 No. of Flutes	希望小売 価格(円) Suggested retail price(¥)
		外径 Tool Dia.	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	シャンク径 Shank Dia.		
RFR6-AT	●	6	15	60	6	4	5,900
RFR7-AT	●	7	20	70	8	4	6,150
RFR8-AT	●	8	20	70	8	4	6,360
RFR9-AT	●	9	25	80	10	4	7,220
RFR10-AT	●	10	25	80	10	4	7,230
RFR11-AT	●	11	30	95	12	4	8,350
RFR12-AT	●	12	30	95	12	4	9,120
RFR13-AT	●	13	35	105	16	4	10,400
RFR14-AT	●	14	35	105	16	4	11,440
RFR15-AT	●	15	40	110	16	4	12,540
RFR16-AT	●	16	40	110	16	4	13,420
RFR18-AT	●	18	40	120	20	4	14,960
RFR20-AT	●	20	45	125	20	4	16,170
RFR22-AT	●	22	45	135	25	4	18,920
RFR25-AT	●	25	50	140	25	4	22,880
RFR30-AT	●	30	55	145	25	4	33,440

○ 対応被削材 Applicable work material

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	炭素鋼 合金鋼 Pre-hardened steel ≤ 45HRC	高硬度 Hardened steel			ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminium alloy
		> 45HRC ≤ 55HRC	> 55HRC ≤ 65HRC	> 65HRC				
○	○				○	○	○	

●印：標準在庫品です。 ●：Stocked Items.

○ 再研磨対応外径範囲 Re-grinding compatibility range

商品コード Item code	外周 Outer dia. (mm)	エンド End (mm)
RFR-AT	6 ~ 30	6 ~ 30