


HICUT BITS

SINGLE POINT TOOL FOR AUTOMATIC LATHE


●精密自動盤用バイト

●外削型 ※シャンクサイズ8.0、9.5、10、12は左右兼用となります。




●R図

●突切型




●R図


●平型



●普及型



●L型



●R図

●材質

- H2 HT110 ST120 UT120 UT140
- FXR20 NXR30

呼び番号	寸法					
	シャンクサイズ(mm)			チップサイズ(mm)		
	X	Y	Z	A	B	C
G64 ^R	6.4	6.4	150	3.0	2.0	20
G70 ^R	7.0	7.0	150	3.0	2.0	20
G80 ^R	8.0	8.0	150	3.0	3.0	20
G95 ^R	9.5	9.5	150	3.0	3.0	20
G10 ^R	10.0	10.0	150	3.0	3.0	20
G12 ^R	12.0	12.0	150	3.0	3.0	20

●注 = R: 右勝手, L: 左勝手を示します。

呼び番号	寸法						
	シャンクサイズ(mm)			チップサイズ(mm)			
	X	Y	Z	A	B	C	D
T64 ^R	6.4	6.4	150	2.0	3.0	20	3.0
T70 ^R	7.0	7.0	150	2.0	3.0	20	3.0
T80 ^R	8.0	8.0	150	2.0	3.0	20	3.0
T95 ^R	9.5	9.5	150	2.0	3.0	20	4.0
T10 ^R	10.0	10.0	150	2.0	3.0	20	4.0
T12 ^R	12.0	12.0	150	2.0	3.0	20	4.0

●注 = R: 右勝手, L: 左勝手を示します。

呼び番号	寸法					
	シャンクサイズ(mm)			チップサイズ(mm)		
	X	Y	Z	A	B	C
64(B)	6.4	6.4	150	2.0	6.4	15
70(B)	7.0	7.0	150	2.0	7.0	15
80(B)	8.0	8.0	150	2.0	8.0	15
95(B)	9.5	9.5	150	3.0	9.5	15
10(B)	10.0	10.0	150	3.0	10.0	15
12(B)	12.0	12.0	150	3.0	12.0	15

呼び番号	寸法					
	シャンクサイズ(mm)			チップサイズ(mm)		
	X	Y	Z	A	B	C
64(普)	6.4	6.4	150	2.5	2.5	20
70(普)	7.0	7.0	150	3.0	2.0	20
80(普)	8.0	8.0	150	3.0	3.0	20
95(普)	9.5	9.5	150	3.0	3.0	20
10(普)	10.0	10.0	150	3.0	3.0	20
12(普)	12.0	12.0	150	3.0	3.0	20

呼び番号	寸法					
	シャンクサイズ(mm)			チップサイズ(mm)		
	X	Y	Z	A	B	C
64(L型)	6.4	6.4	150	3.0	3.0	20
70(L型)	7.0	7.0	150	3.0	3.0	20
80(L型)	8.0	8.0	150	3.0	3.0	20
95(L型)	9.5	9.5	150	3.0	3.0	20
10(L型)	10.0	10.0	150	3.0	3.0	20
12(L型)	12.0	12.0	150	3.0	3.0	20