


## メタルソー切断機

メタルソー径 370mm (右0~65°回転) 切断能力  $\phi$ 115mm

- 切口あざやか！精密切断・高効率を發揮！
- 音が静か！無粉じん！
- 強力2.2kWモーター採用
- 作業が楽なベDESTAL付



### CU 15SC

¥1,225,000

メタルソー付




| 形名      | 能力(幅×高さ)mm |         |            |              |           | 電源<br>V<br>50/60Hz | 電流<br>A<br>50/60Hz |
|---------|------------|---------|------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|
|         | ○丸パイプ      | □角パイプ   | ●丸棒<br>炭素鋼 | ●丸棒<br>ステンレス | L<br>アングル |                    |                    |
| CU 15SC | $\phi$ 115 | 125×100 | $\phi$ 80  | $\phi$ 70    | 120×120   | 三相<br>200          | 9.0/8.5            |

| 出力<br>kW | 回転数<br>$\text{min}^{-1}$ {回/分}<br>50/60Hz | ターン<br>テーブル<br>回転角度 | クーラント<br>ポンプ入力<br>50/60Hz | クーラント<br>タンク容量<br>L{ℓ} | 機体寸法 mm<br>幅×奥行×高さ | 質量<br>kg |
|----------|---|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------|
| 2.2      | 17/21                                     | 左0~25°<br>右0~65°    | 52/60W                    | 12                     | 653×949×1,711      | 300      |

標準付属品

メタルソーNo.1 (コードNo.988001) (本体装着)、六角棒スパナ(10mm)、片口スパナ(30mm)、切削液(1ℓ)、4極プラグ、ボックススパナ(13mm)、定寸装置

## 別売部品 メタルソー切断機 その他、別売部品はP.132をご参照ください。



| 適用機種                       | 外径<br>mm | 穴径<br>mm | 刃の厚さ<br>mm | 刃形 | 刃の<br>ピッチ | 刃数     | コードNo. | 価格     |        |
|----------------------------|----------|----------|------------|----|-----------|--------|--------|--------|--------|
| (旧形)<br>CU 10              | 250      | 32       | 2          | C  | 6         | 128    | 988222 | 32,900 |        |
|                            |          |          |            |    | 8         | 100    | 988223 |        |        |
|                            |          |          |            |    | 3         | 250    | 988224 |        |        |
|                            |          |          |            | BW | 4         | 200    | 988225 |        |        |
|                            |          |          |            |    | 6         | 128    | 988226 |        |        |
|                            |          |          |            |    | 8         | 100    | 988227 |        |        |
| (旧形)<br>CU 13              | 315      | 32       | 2.5        | C  | 6         | 160    | 996740 | 59,900 |        |
|                            |          |          |            |    | 8         | 120    | 996741 |        |        |
|                            |          |          |            |    | 10        | 100    | 996742 |        |        |
|                            |          |          |            |    | 12        | 80     | 996743 |        |        |
|                            |          |          |            | BW | 4         | 240    | 996744 |        |        |
|                            |          |          |            |    | 6         | 160    | 996745 |        |        |
|                            |          |          |            |    | 8         | 120    | 996746 |        |        |
|                            |          |          |            |    | 10        | 100    | 996747 |        |        |
|                            |          |          |            | B  | 4         | 240    | 996748 |        |        |
|                            |          |          |            |    | 6         | 160    | 996749 |        |        |
|                            |          |          |            |    | *C        | 10     | 100    |        | 997433 |
|                            |          |          |            |    | 12        | 80     | 997434 |        |        |
| CU 15SC<br>(旧形)<br>CU 15SB | 370      | 45       | 3          | C  | 6         | 180    | 988001 | 84,500 |        |
|                            |          |          |            |    | 8         | 140    | 988002 |        |        |
|                            |          |          |            |    | 10        | 120    | 988003 |        |        |
|                            |          |          |            | BW | 4         | 280    | 988005 |        |        |
|                            |          |          |            |    | 6         | 180    | 988006 |        |        |
|                            |          |          |            |    | 8         | 140    | 988007 |        |        |
|                            |          |          | 2.5        | 10 | 120       | 988008 | 77,300 |        |        |
|                            |          |          |            | B  | 4         | 280    |        | 988009 |        |
|                            |          |          |            | *C | 10        | 120    |        | 302013 |        |
|                            |          |          |            | 12 | 100       | 302014 |        |        |        |
|                            |          |          |            | 3  | *C        | 10     |        | 120    | 302013 |
|                            |          |          |            |    | 12        | 100    |        | 302014 |        |

\*ステンレス用：チタンナイトライド表面処理で長寿命！

\*在庫僅少品

## コードレス ロータリバンドソー

18v バイブ外径 83mm

- 圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計
- オートモード搭載により無負荷時の帯のご周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
- 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらも使用可能



### CB 18DBL(S)

(LXPk) ¥80,100 **NEW**  
BSL 36A18×1個  
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥45,700  
蓄電池・充電器・ケース別売

6.0 Ah (LYPK) ¥79,600\*  
BSL 1860×1個  
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付



\*在庫僅少品

14.4v バイブ外径 83mm

- 圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計
- オートモード搭載により無負荷時の帯のご周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
- 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらも使用可能



### CB 14DBL(S)

6.0 Ah (LYPK) ¥76,200 **NEW**  
BSL 1460×1個  
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付



\*在庫僅少品

| 形名          | 切断<br>角度 | 能力(幅×高さ)mm<br>○丸パイプ □角パイプ | 帯のご寸法<br>(周長×幅×厚さ) | 帯のご周速<br>m/s{m/分}   | 質量<br>kg | 1充電当たりの作業量(目安)*2                 | 標準付属品   |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------------------------------|---|
| CB 18DBL(S) | -        | $\phi$ 83 □80             | 900×12.5×0.5       | 1.3~3.2<br>{80~195} | 3.5      | 5.0Ah(MV) 約48カット<br>6.0Ah 約58カット | 帯のごNo.1(ハイス18山)(1本)、六角棒スパナ(4mm)、サイドハンドル、電池カバー |
| CB 14DBL(S) | -        | $\phi$ 83 □80             | 900×12.5×0.5       | 1.3~3.2<br>{80~195} | 3.4      | 5.0Ah 約35カット                     | 帯のごNo.1(ハイス18山)(1本)、六角棒スパナ(4mm)、サイドハンドル、電池カバー |

\*1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18のみ対象です。\*2 切断材料:配管用鋼管(SGP40A)、切断荷重:製品質量、帯のご周速:最高速度 ¥00,000:下線の付いた価格は、2019年4月以降の改訂価格です。

## 別売部品 帯のご (周長900mm×幅12.5mm×厚さ0.5mm)

| No. | 刃の山数/インチ | 材質  | コードNo.    | 価格    | 本数 |
|-----|----------|-----|-----------|-------|----|
| 1   | 18       | ハイス | 0033-8429 | 6,300 | 3本 |
| 2   | 14       |     | 0033-8428 | 6,300 |    |