

## 細い銅線の切断に



切断面の仕上がりにこだわり、銅線など軟らかい線材切断専用の刃付けをしています。

## 細い銅線の切断に (薄刃仕上げ)



**面取り加工** 鋭利な突起を面取りしており、より安全な作業が可能です。

## スタンダードタイプ



## 銅線の切断に (薄刃仕上げ)



エラストマー  
グリップ

ESD SAFE

エレクトロニクスの現場でも安心な静電気対策仕様のソフトグリップ。RCJS-5-1 (P.87参照) に準拠した導電性ポリマー (P.191参照) を使用したエラストマーグリップ。Rg\*1 <math>1 \times 10^{12} \Omega</math>  
対策品には **[ESD SAFE]** が表示されています。


\*1. Rg… EPAグラウンド抵抗またはグラウンド可能接続点への抵抗。  
(詳しくはP.87参照)

## N-31 ミニチュアニッパー

2,570円(2,380)



切断面をきれいに軽くカットできる銅線専用の刃付け。  
連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。




切断能力		硬度 HRC (刃部)	重量 g
銅線 mmφ	銅より線 mm <sup>2</sup>		
1.6	1.25	57	40

## N-34 ミニチュアニッパー

2,808円(2,600)




N-31の薄刃仕上げです。  
刃付けの角度が浅い(鋭角)仕上げで  
切断時のハンドル荷重が軽く、切れ味が優れています。



切断能力		硬度 HRC (刃部)	重量 g
銅線 mmφ	銅より線 mm <sup>2</sup>		
1.0	1.25	57	40

## N-32 ミニチュアニッパー

2,570円(2,380)




切断能力		硬度 HRC (刃部)	重量 g
銅線 mmφ	銅より線 mm <sup>2</sup>		
2.0	2	57	65

## N-35 ミニチュアニッパー

2,808円(2,600)



N-32の薄刃仕上げです。  
刃付けの角度が浅い(鋭角)仕上げで  
切断時のハンドル荷重が軽く、切れ味が優れています。



切断能力		硬度 HRC (刃部)	重量 g
銅線 mmφ	銅より線 mm <sup>2</sup>		
1.6	2	57	65